

# PHILIPS

## Eco passport

## MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8 MASTER LEDtube T8 InstantFit EVG

Die Philips MASTER LEDtube HF InstantFit EVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am EVG und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen.



### Our eco passport

Signify eröffnet den Weg zu einem angenehmeren Leben und einer besseren Welt. Im Rahmen des Designprozesses entwickeln wir Innovationen, um die Umweltbelastung durch Maßnahmen zum Klimaschutz und dem Augenmerk auf der Kreislaufwirtschaft zu reduzieren und der Welt, in der wir tätig sind, über soziale Aspekte wie Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln, Gesundheit, Wohlbefinden und Sicherheit einen größeren Mehrwert zu bieten.

Wir wissen, dass dies auch für unsere Kunden wichtig ist. Deshalb haben wir einen Öko-Pass entwickelt, der anhand von acht definierten Schwerpunktbereichen die Umwelt- und Sozialverträglichkeit unserer Produkte misst. Denn wir arbeiten schon seit 1994 mit einem nachhaltigen Design Prozess, um Umweltbelastungen zu reduzieren und gesellschaftliche Mehrwerte zu schaffen.

### Energie-

- **Dimmbar:** Nein
- **Energieeffizienzklasse:** D
- **Nennlichtausbeute (nom.):** 156 lm/W
- **Power (Rated) (Nom):** 16 W

### Zirkularität

- **Nennlebensdauer (Nom):** 60000 h

### Verpackung

- **Copy SAP Weight Paper Unit (Case):** 0.795 kg
- **Copy SAP Weight Paper Unit (Piece):** 0.024 kg

### Stoffe

- **EU RoHS-konform:** Ja

### Gewicht und Materialien

- **Copy Net Weight (Piece):** 0.360 kg

### Energy efficiency ranking / External awards



Weitere Informationen unter:  
<https://www.signify.com/global/sustainability/sustainable-lighting>

© 2022 Signify Holding. All rights reserved.