

PHILIPS

Eco passport

MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8 MASTER LEDtube T8 InstantFit EVG

Die Philips MASTER LEDtube HF InstantFit EVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am EVG und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen..



Our Eco passport



Energie-

- Dimmbar: Ja
- Energieeffizienz-Label (EEL): A++
- Power (Rated) (Nom): 16 W



Zirkularität

- Nennlebensdauer (Nom): 60000 h



Verpackung

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,795 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,024 kg



Stoffe

- EU RoHS-konform: Yes
- RoHS-Zeichen: RoHS mark



Gewicht und Materialien

- Nettogewicht (Einzelteil): 0,360 kg

Energy efficiency ranking / External awards

