


PHILIPS

Eco passport

MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8 MASTER LEDtube InstantFit (HF)

De Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 integreert een LED-lichtbron in de vorm van een traditionele lineaire fluorescentielamp die geschikt is voor hoog-frequente voorschakelapparatuur. Zijn unieke ontwerp creëert een perfect uniforme visuele verschijning die niet onderscheiden kan worden van een traditionele fluorescentielamp. De Philips MASTER LEDtube is de ideale oplossing voor kopers die hogere verlichtingseisen stellen en de waarde over de levensduur willen maximaliseren (en dus de langste levensduur nodig hebben). De lampen bieden grote energiebesparingen en verlagen de totale eigendomskosten. De effectieve lichtopbrengst is afhankelijk van het gehele lichtstelsel en o.a. het gebruikte armatuur.



Our eco passport

Als geboren innovators zetten we ons als Signify in om de kwaliteit van het leven van mensen te verbeteren met slimme, gezonde en duurzame verlichtingsoplossingen. Door deze visie lopen we voorop in de innovatie van de verlichtingsindustrie. Vernieuwing is altijd een onderdeel van ons ontwerpproces en met innovaties als circulaire en connected verlichting zetten we duurzaamheid centraal. Want slimmer en zuiniger omgaan met grondstoffen en energie is een must.

We helpen bedrijven, consumenten en steden om hun energieverbruik en CO₂-emissie te verlagen. Daarom komen we met het eco-paspoort: een toelichting op de maatschappelijke en milieutechnische prestaties van onze producten. Die prestaties worden getoetst aan de hand van de acht duurzaamheidscriteria (op het gebied van ontwerp en productie), die wij sinds 1994 hebben ontwikkeld.



Energie

- Dimbaar: Nee
- Energie-efficiëntielabel (EEL): A++
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 156,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 16 W



Circulariteit

- Nominale levensduur (nom.): 60000 h



Verpakking

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,795 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,024 kg



Stoffen

- Conform EU RoHS-richtlijn: Ja



Gewicht en materialen

- Nettogewicht SAP (per stuk): 0,360 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Lees meer op:

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.