


**PHILIPS**

Eco passport

## MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8 MASTER LEDtube InstantFit HF

Řada Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Jedinečný design této řady vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 je ideálním řešením pro zákazníky, kteří mají vyšší nároky na světlo a chtějí maximalizovat hodnotu po dobu životnosti. Značné úspory energie a delší životnost přinášejí zajímavou návratnost a nižší celkové náklady na vlastnictví.



### Our eco passport

Signify usiluje o zářivější životy a lepší svět. V rámci procesu návrhu zavádíme inovace s cílem omezit dopad na životní prostředí a přinést více výhod světu, ve kterém působíme.

Víme, že je to důležité i pro vás. Sestavili jsme proto ekologické informace vysvětlující dopad našich výrobků na životní prostředí a společnost v osmi stěžejních ekologických oblastech vytvořených v rámci našeho procesu udržitelného návrhu od roku 1994.



#### Energie

- **Regulovatelné:** Ne
- **Energy Efficiency Class:** D
- **Měrný výkon (jmen.) (nom.):** 146,00 lm/W
- **Power (Rated) (Nom):** 16 W



#### Kruhovost

- **Jmenovitá životnost (jmen.):** 60000 h



#### Balení

- **SAP Weight Paper Unit (Case):** 0,795 kg
- **SAP Weight Paper Unit (Piece):** 0,024 kg



#### Látky

- **Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS:** Ano



#### Hmotnost a materiály

- **Celková hmotnost SAP (kus):** 0,360 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Další informace na:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.