

PHILIPS

Eco passport

MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8

MASTER LEDtube InstantFit HF

Řada Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Jedinečný design této řady vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 je ideálním řešením pro zákazníky, kteří mají vyšší nároky na světlo a chtějí maximalizovat hodnotu po dobu životnosti. Značné úspory energie a delší životnost přinášejí zajímavou návratnost a nižší celkové náklady na vlastnictví.



Our Eco passport



Energie

- Regulovatelné: Ano
- Štítek energetické účinnosti (EEL): A+
- Power (Rated) (Nom): 16 W



Kruhovost

- Jmenovitá životnost (jmen.): 60000 h



Balení

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,795 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,024 kg



Látky

- Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS: Yes
- Značka RoHS: RoHS mark



Hmotnost a materiály

- Celková hmotnost (kus): 0,360 kg

Energy efficiency ranking / External awards

