


PHILIPS

Eco passport

MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8 MASTER LEDtube InstantFit HF

Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 integrează o sursă de lumină cu LED într-un factor de formă tradițional fluorescent. Construcția sa unică creează un aspect vizual perfect uniform, care nu se deosebește de variantele tradiționale fluorescente. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 este soluția ideală pentru clienții cu cerințe mai mari în privința luminii care doresc să crească valoarea pe durata de viață. Reducerea consumului de energie și durata de viață mai mare determină perioade de amortizare atrăgătoare și beneficii în ceea ce privește costul total de deținere.



Our eco passport


Signify deschide calea către o viață mai luminoasă și o lume mai bună. Inovăm, în cadrul procesului de design, pentru a reduce impactul asupra mediului înconjurător și pentru a oferi beneficii sporite lumii în care ne desfășurăm activitatea.

Știm că acest lucru este important și pentru dumneavoastră. De aceea am creat un pașaport eco ce explică performanțele sociale și de mediu ale produselor noastre în opt domenii prioritare durabile, dezvoltate prin intermediul procesului nostru de design durabil implementat în 1994.



Energie

- Cu reglarea intensității luminoase: Nu
- Energy Efficiency Class: D
- Randament luminos (nominal) (nom.): 146,00 lm/W
- Putere consumată (W) (Nom): 16 W



Circularitate

- Durată de viață nominală (nom.): 60000 h




Ambalaj

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,795 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,024 kg



Substanțe

- În conformitate cu UE RoHS: Da



Greutate și materiale

- Greutate netă SAP (bucată): 0,360 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Lecturi suplimentare la adresa:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.