



MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8

Řada Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Jedinečný design této řady vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 je ideálním řešením pro zákazníky, kteří mají vyšší nároky na světlo a chtějí maximalizovat hodnotu po dobu životnosti.;Značné úspory energie a delší životnost přináší zajímavou návratnost a nižší celkové náklady na vlastnictví.

Údaje o produktu

General Information		Proud zdroje (min.)		300 mA
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Doba spuštění (jmen.)		0,5 s
Jmenovitá životnost (jmen.)	60000 h	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)		0.5 s
Cyklus přepínání	50 000x	Účinnost (jmen.)		0.9
		Napětí (jmen.)		30-80 V
Light Technical		Temperature		
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]	Okolní teplota (max.)		45 °C
Vyzařovací úhel (jmen.)	160 °	Okolní teplota (min.)		-20 °C
Světelný tok (jmen.)	2350 lm	Teplota skladování (max.)		65 °C
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K	Teplota skladování (min.)		-40 °C
Konzistence barev	<6	Maximální teplota (jmen.)		55 °C
Index barevného podání (jmen.)	83	Controls and Dimming		
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Regulovatelné		Ano
Operating and Electrical		Mechanical and Housing		
Vstupní frekvence	20000-75000 Hz	Délka výrobku		1200 mm
Power (Rated) (Nom)	16 W			
Proud zdroje (max.)	750 mA			

MASTER LEDtube InstantFit HF

Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	20 kWh


Product Data

Úplný kód výrobku	871869668800700
Objednací název produktu	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8

EAN/UPC – výrobek	8718696688007
Objednací kód	68800700
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001300202
Celková hmotnost (kus)	0,360 kg

Varování a bezpečnost


Rozměrové výkresy




MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8	25,6 mm	28 mm	1198,1 mm	1205,2 mm	1212,3 mm

Fotometrické údaje




MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8



MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8


MASTER LEDtube InstantFit HF

Fotometrické údaje




LEDtube HF 1200mm 1500mm UO T8


Životnost




LEDtube HF 1500mm 26W G5 T5



LEDtube HF 1200mm 1500mm UO T8




LEDtube HF HO-UO 14-24W G13 830-865 T8



LEDtube HF 1200mm HO-UO 14-16W G13 830-865 T8

MASTER LEDtube InstantFit HF

Životnost



LEDtube HF HO-UO 14-24W G13 830-865 T8

