

# PHILIPS

## Eco passport

## MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8 MASTER LEDtube InstantFit (HF)

De Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 integreert een LED-lichtbron in de vorm van een traditionele lineaire fluorescentielamp die geschikt is voor hoog-frequente voorschakelapparatuur. Zijn unieke ontwerp creëert een perfect uniforme visuele verschijning die niet onderscheiden kan worden van een traditionele fluorescentielamp. De Philips MASTER LEDtube is de ideale oplossing voor kopers die hogere verlichtingseisen stellen en de waarde over de levensduur willen maximaliseren (en dus de langste levensduur nodig hebben). De lampen bieden grote energiebesparingen en verlagen de totale eigendomskosten. De effectieve lichtopbrengst is afhankelijk van het gehele lichtstelsel en o.a. het gebruikte armatuur.



### Our Eco passport

Signify neemt het voortouw om levenslichter te maken en de wereld te verbeteren. Innovatie is onderdeel van ons ontwerpproces, om de schade aan het milieu te verminderen en om een grotere bijdrage te leveren aan de wereld waarin wij actief zijn.

We weten dat u dit ook belangrijk vindt. Daarom komen met we een eco-paspoort waarin we de milieutechnische en maatschappelijke prestaties van onze producten toelichten voor acht duurzaamheidsspeerpunten die wij sinds 1994 hebben ontwikkeld bij ons duurzame ontwerpproces.



#### Energie

- Dimbaar: Ja
- Energie-efficiëntielabel (EEL): A++
- Power (Rated) (Nom): 24 W



#### Circulariteit

- Nominale levensduur (nom.): 60000 h



#### Verpakking

- SAP Weight Paper Unit (Case): 1,355 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,030 kg



#### Stoffen

- Conform EU RoHS-richtlijn: Ja



#### Gewicht en materialen

- Netto gewicht (per stuk): 0,450 kg

#### Energy efficiency ranking / External awards



Lees meer op:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2020 Signify Holding. All rights reserved.