


PHILIPS

Eco passport

MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8 MASTER LEDtube InstantFit HF

PHILIPS MASTER LEDtube InstantFit T8 je LED svetelný zdroj tvaru tradičnej lineárnej žiarivky. Jeho jedinečný dizajn vytvára úplne jednotný vizuálny dojem, ktorý nemožno rozlíšiť od bežných žiaroviek. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 predstavuje ideálne riešenie pre zákazníkov, ktorí majú vyššie požiadavky na osvetlenie a chcú počas jeho životnosti čo najlepšie využiť jeho hodnotu. Jedinečný dizajn vytvára perfektne zhodný vizuálny tvar s tvarom klasických lineárnych žiaroviek. Philips MASTER LEDtube Instantfit T8 je ideálnym riešením pre zákazníkov, ktorí majú vysoké požiadavky a chcú maximalizovať svoju hodnotu počas životnosti. Úplné úspory energie a dlhšia životnosť s atraktívnou finančnou návratnosťou.



Our eco passport

Spoločnosť Signify vytyčuje cestu k svetlejšiemu životu a lepšiemu svetu. V rámci práce na dizajne zavádzame inovácie, ktoré vedú k zníženiu vplyvu na životné prostredie a prinášajú viac výhod pre svet, v ktorom pôsobíme.

Vieme, že je to pre vás dôležité. Preto sme pripravili ekologický pas s vysvetlením vplyvu našich výrobkov na životné prostredie a spoločnosť v ôsmich ústredných oblastiach udržateľnosti, ktoré rozvíjame v rámci postupu udržateľného dizajnu od roku 1994.



Energia

- **Stmievateľné:** Nie
- **Trieda energetickej účinnosti:** D
- **Merný výkon (menovitý) (nom.):** 154,00 lm/W
- **Power (Rated) (Nom):** 24 W



Kruhovitost

- **Nominálna životnosť (nom.):** 60000 h



Balenie

- **SAP Weight Paper Unit (Case):** 1,355 kg
- **SAP Weight Paper Unit (Piece):** 0,030 kg



Látky

- **V súlade s požiadavkami EU RoHS:** Áno



Váha a materiály

- **Celková hmotnosť SAP (kus):** 0,450 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Ďalšie texty nájdete na:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.