

# PHILIPS

## Eco passport

## MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8 MASTER LEDtube T8 InstantFit EVG

Die Philips MASTER LEDtube HF InstantFit EVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am EVG und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen..



### Our Eco passport

Signify eröffnet den Weg zu einem angenehmeren Leben und einer besseren Welt. Als Teil des Designprozesses entwickeln wir Innovationen, um die Umweltbelastung zu reduzieren und der Welt, in der wir tätig sind, einen größeren Mehrwert zu bieten.

Wir wissen, dass dies auch für Sie wichtig ist. Deshalb haben wir einen Öko-Pass entwickelt, der die ökologische und soziale Leistungsfähigkeit unserer Produkte in acht nachhaltigen Schwerpunktbereichen erklärt, die seit 1994 im Rahmen unseres Sustainable Design Prozesses entwickelt wurden.



### Energie-

- Dimmbar: Ja
- Energieeffizienz-Label (EEL): A++
- Power (Rated) (Nom): 24 W



### Zirkularität

- Nennlebensdauer (Nom): 60000 h



### Verpackung

- SAP Weight Paper Unit (Case): 1,355 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,030 kg



### Stoffe

- EU RoHS-konform: Ja



### Gewicht und Materialien

- Nettogewicht (Einzelteil): 0,450 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Weitere Informationen unter:  
<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2020 Signify Holding. All rights reserved.