

PHILIPS

Eco passport

MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8 MASTER LEDtubo instantFit HF

Philips MASTER LEDtube integra una fuente de luz LED en un formato de fluorescente tradicional. Su exclusivo diseño crea un aspecto visual perfectamente homogéneo que no puede diferenciarse del fluorescente tradicional. Este producto es la solución ideal para aplicaciones de iluminación generales.



Our Eco passport



Energía

- Regulable: Si
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): A++
- Power (Rated) (Nom): 24 W



Circularidad

- Vida útil nominal (nom.): 60000 h



Embalaje

- SAP Weight Paper Unit (Case): 1,355 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,030 kg



Sustancias

- Conforme con EU RoHS: No
- Certificado RoHS: ROHS



Peso y materiales

- Peso neto (pieza): 0,450 kg

Energy efficiency ranking / External awards

