



MASTER LEDtube InstantFit HF



MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8

Philips MASTER LEDtube integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør. Takket være det unikke design og det ensartede udseende er det umuligt at skelne modellen fra et traditionelt lysstofrør. MASTER LEDtube Performance er den bedste løsning til kunder, der har højere krav til belysning og ønsker at maksimere værdi i forhold til levetid (krav om længste levetid). Størst mulige energibesparelser og lave samlede ejeromkostninger.

Advarsler og sikkerhed

- BEMÆRKNINGER: Den samlede energieffektivitet og lysfordeling af hvilken som helst installation, der benytter disse armaturer, er bestemt af installationsdesignet.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Normeret levetid	60.000 t
Skiftecyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
CE-mærke	Ja
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	160 °
Lysstrøm	3.500 lm
Farvebetegnelse	Hvid (WH)


Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	145,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	83
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Linjefrekvens	20000-75000 Hz
Indgangsfrekvens	20000-75000 Hz
Strømforbrug	24 W
Lyskildens strømstyrke (maks.)	750 mA
Lyskildens strømstyrke (min.)	300 mA
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,9

MASTER LEDtube InstantFit HF

Spænding (nom.)	30-80 V
Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-20 °C til 45 °C
T-kappe, maks. (nom.)	55 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Lyskildemateriale	Plast
Produktlængde	1.500 mm
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	D
Energibesparende produkt	Ja
Godkendelsesmærkninger	RoHS-overensstemmelse TUV CE-mærkning KEMA Keur-certifikat
Energiforbrug kWh/1000 t.	24 kWh



EPREL-registreringsnummer	387378
Produktdata	
Ordreproduktnavn	MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8
Det fulde produktnavn	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8
Full EOC	871869668806900
Beskrivelse af lokal kode	2057807209
Ordrekode	68806900
Materialenr. (12NC)	929001300502
Lokal ordrekode	2057807209
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696688069
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696688076

Målskitse



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8	25,6 mm	28 mm	1.498,7 mm	1.505,8 mm	1.512,9 mm

Fotometriske data




General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8

General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8


MASTER LEDtube InstantFit HF

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8


Levetid




Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8

MASTER LEDtube InstantFit HF

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8

