



MASTER LEDtube T8 InstantFit EVG

MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8

Die Philips MASTER LEDtube HF InstantFit EVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am EVG und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen..

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
EU RoHS-konform	Ja
Nennlebensdauer (Nom)	60000 h
Schaltzyklus	50000X
Lichttechnische Daten	
Farbcode	830 [CCT von 3000 K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	160 °
Lichtstrom (Nom)	3500 lm
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	83
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	70 %
Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	20000-75000 Hz
Power (Rated) (Nom)	24 W
Lampenstrom (max.)	750 mA
Lampenstrom (min.)	300 mA


Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0,5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0,9
Spannung (Nom)	30-80 V
Temperaturkenndaten	
Umgebungstemperatur (max.)	45 °C
Umgebungstemperatur (min.)	-20 °C
Lagertemperatur (max)	65 °C
Lagertemperatur (min)	-40 °C
Gehäusetemperatur (max)	55 °C
Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanische Kenndaten	
Kolbenmaterial	Kunststoff
Produktlänge	1500 mm
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A++

MASTER LEDtube T8 InstantFit EVG

Energiesparendes Produkt	ja
Zeichen & Zertifikate	RoHS compliance CE KEMA-KEUR(DEKRA) Zertifikat
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	29 kWh
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869668806900
Bestell-Produktname	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8

EAN/UPC - Produkt	8718696688069
Bestellcode	68806900
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	10
Material-Nr. (12NC)	929001300502
Nettogewicht (Einzelteil)	0,450 kg


Abmessungsskizzen




MAS LEDtube HF 1500mm UO 25W830 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8	25,6 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm

Photometrische Daten



MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8



General Lighting Lighting

MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8



MASTER LEDtube T8 InstantFit EVG

Photometrische Daten





LEDtube HF 1200mm 1500mm UO T8

Lebensdauer



LEDtube HF 1500mm HO-UO 20-24W G13 830-865 T8

LEDtube HF 1500mm 26W G5 T5




LEDtube HF 1200mm 1500mm UO T8

LEDtube HF HO-UO 14-24W G13 830-865 T8

MASTER LEDtube T8 InstantFit EVG

Lebensdauer



LEDtube HF HO-UO 14-24W G13 830-865 T8

