

MASTER LEDtubo instantFit HF

MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8

Los tubos MASTER LED Philips ahorran más de un 65% de energía con un simple reemplazo de lámpara por lámpara. Su exclusivo diseño crea un aspecto visual perfectamente homogéneo que no puede diferenciarse del fluorescente tradicional. Este producto es la solución ideal para aplicaciones de iluminación generales.

Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Aplicación principal	Industrias
Vida útil nominal (nom.)	60000 h
Ciclo de conmutación	50000X
B50L70	60000 h

Datos técnicos de la luz	
Código de color	830 [CCT de 3000 K]
Ángulo de haz (nom.)	160 °
Flujo lumínico (nom.)	3500 lm
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	3500 lm
Ángulo de haz nominal	160 °
Temperatura del color con correlación (nom.)	3000 K
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	83
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	20000-75000 Hz

Power (Rated) (Nom)	24 W
Corriente de lámpara (máx.)	750 mA
Corriente de lámpara (mín.)	300 mA
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.9
Voltaje (nom.)	30-80 V

Temperatura	
T ambiente (máx.)	45 °C
T ambiente (mín.)	-20 °C
T de almacenamiento (máx.)	65 °C
T de almacenamiento (mín.)	-40 °C
Temperatura máxima (nom.)	55 °C

Controles y regulación	
Regulable	Si


MASTER LEDtubo instantFit HF

Mecánicos y de carcasa	
Longitud de producto	1500 mm
Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A++
Producto de ahorro de energía	Sí
Certificados disponibles	Conformidad con RoHS Marca CE Certificado KEMA Keur
Consumo energético kWh/1000 h	29 kWh
Datos de producto	
Código de producto completo	871869668806900

Nombre de producto del pedido	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8
EAN/UPC - Producto	8718696688069
Código de pedido	68806900
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	10
N.º de material (12NC)	929001300502
Peso neto (pieza)	0,450 kg

Advertencias y seguridad


Plano de dimensiones




MAS LEDtube HF 1500mm UO 25W830 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8	25,6 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm

Datos fotométricos



MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8



MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8



MASTER LEDtubo instantFit HF

Datos fotométricos




LEDtubo HF 1200mm 1500mm UO T8

Vida útil



LEDtubo HF 1500mm HO-UO 20-24W G13 830-865 T8

LEDtubo HF 1500mm 26W G5 T5



LEDtubo HF 1200mm 1500mm UO T8

LEDtubo HF HO-UO 14-24W G13 830-865 T8

MASTER LEDtubo instantFit HF

Vida útil



LEDtube HF HO-UO 14-24W G13 830-865 T8

