

# MASTER LEDtube InstantFit HF

## MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8

O Philips MASTER LEDtube integra uma fonte de luz LED num formato fluorescente tradicional. O seu design único cria um aspeto visual uniforme perfeito que não se distingue do fluorescente tradicional. Este produto representa a solução ideal para iluminação em aplicações de iluminação geral.

### Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Principal aplicação	Industrial
Vida útil nominal (Nom.)	60000 h
Ciclo de comutação	50000X

Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	830 [ CCT de 3000 K]
Ângulo do feixe (Nom.)	160 °
Fluxo luminoso (Nom.)	3500 lm
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	3500 lm
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3000 K
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	83
Lmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Dados elétricos e de funcionamento	
Frequência de entrada	20000-75000 Hz
Power (Rated) (Nom)	24 W
Corrente de lâmpada (Máx.)	750 mA

Corrente de lâmpada (Min.)	300 mA
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Fator de potência (Nom.)	0,9
Tensão (Nom.)	30-80 V

Temperatura	
Temperatura ambiente (Máx.)	45 °C
Temperatura ambiente (Mín.)	-20 °C
Temperatura de armazenamento (Máx.)	65 °C
Temperatura de armazenamento (Mín.)	-40 °C
T-máxima na caixa (Nom)	55 °C

Controles e regulação	
Regulável	true

Dados mecânicos e de revestimento	
Comprimento do produto	1500 mm

# MASTER LEDtube InstantFit HF

## Aprovação e aplicação

Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A++
Produto energeticamente eficiente	Sim
Marcas de aprovação	Conformidade com RoHS Marca CE Certificação KEMA Keur
Consumo de energia kWh/1000 h	29 kWh


## Dados do produto

Código do produto completo	871869668806900
Nome de produto da encomenda	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8

EAN/UPC – Produto	8718696688069
Código de encomenda	68806900
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	929001300502
Peso líquido (Peça)	0,450 kg

## Avisos e Segurança


### Desenho dimensional




MAS LEDtube HF 1500mm UO 25W830 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8	25,6 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm

### Dados fotométricos



MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8



MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8


# MASTER LEDtube InstantFit HF

## Dados fotométricos




LEDtube HF 1200mm 1500mm UO T8


## Vida útil




LEDtube HF 1500mm HO-UO 20-24W G13 830-865 T8



LEDtube HF 1500mm 26W G5 T5



LEDtube HF 1200mm 1500mm UO T8



LEDtube HF HO-UO 14-24W G13 830-865 T8

# MASTER LEDtube InstantFit HF

## Vida útil



LEDtube HF HO-UO 14-24W G13 830-865 T8

