



MASTER tubo LED InstantFit equipamentos eletrônicos T8



MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8

O Philips MASTER LEDtube integra uma fonte de luz LED num formato fluorescente tradicional. O seu design único cria um aspeto visual uniforme perfeito que não se distingue do fluorescente tradicional. Este produto representa a solução ideal para iluminação em aplicações de iluminação geral.

Avisos e Segurança

· NOTAS: A eficiência energética e a distribuição de luz globais de qualquer instalação que utiliza estas lâmpadas são determinadas pelo design da instalação.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vida útil nominal	60.000 h
Ciclo de comutação	50.000
Tecnologia de iluminação	LED
Referência de medição de fluxo	Sphere
Marca CE	Sim
Em conformidade com RoHS da UE	Sim

Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	830 [CCT of 3000K]
Ângulo do feixe (Nom.)	160 °
Fluxo Luminoso	3.500 lm
Designação da cor	Branco (WH)
Temperatura de cor correlacionada	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	145,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	83
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

MASTER tubo LED InstantFit equipamentos eletrônicos T8

Funcionamento e características elétricas

Frequência de linha	20000-75000 Hz
Frequência de entrada	20000-75000 Hz
Consumo de Energia	24 W
Corrente de lâmpada (Máx.)	750 mA
Corrente de lâmpada (Mín.)	300 mA
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0,5 s
Fator de potência (Fração)	0,9
Tensão (Nom.)	30-80 V

Temperatura

Amplo intervalo de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
T-máxima na caixa (Nom)	55 °C

Controlos e regulação

Regulável	Não
-----------	-----

Características mecânicas e compartimento

Material da lâmpada	Plástico
Comprimento do produto	1.500 mm


Aprovação e aplicação

Classe de Eficiência Energética	D
Produto energeticamente eficiente	Sim
Marcas de aprovação	Conformidade com RoHS TUV Marca CE Certificação KEMA Keur
Consumo de energia kWh/1000 h	24 kWh
Número de registo EPREL	387378

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8
Nome do produto completo	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8
Código do produto completo	871869668806900
Código de encomenda	68806900
N.º material (12NC)	929001300502
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8718696688069
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC - Caso	8718696688076



Desenho dimensional



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8	25,6 mm	28 mm	1.498,7 mm	1.505,8 mm	1.512,9 mm


MASTER tubo LED InstantFit equipamentos eletrônicos T8

Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8

General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8

Vida útil





Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8


MASTER tubo LED InstantFit equipamentos eletrônicos T8

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8

