# CorePro LEDbulb

## CorePro LED bulb ND 5-40W A60 E27 865

I prodotti CorePro LEDbulb sono compatibili con apparecchi esistenti dotati di attacco E27 o B22 e sono progettati come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade a incandescenza. Consentono un notevole risparmio energetico e riducono i costi di manutenzione. La lampadina CorePro LED è la soluzione ideale per soddisfare le esigenze di illuminazione basilari, emette una luce piacevole e garantisce le prestazioni affidabili che ci si aspetta dal LED a un prezzo competitivo.

### Dati del prodotto

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **Attacco** | E27 [E27] |
| **Durata nominale** | 15.000 ore |
| **Ciclo di commutazione on/off** | 50.000 |
| **Lighting Technology** | LED |
| **Riferimento per la misurazione del flusso** | Sphere |
| **Conformità a RoHS EU** | Sì |

| Dati tecnici di illuminazione | |
|---|---|
| **Codice colore** | 865 [CCT of 6500K] |
| **Angolo del fascio (Nom)** | 200 ° |
| **Flusso luminoso** | 470 lm |
| **Designazione colore** | Cool Daylight |
| **Temperatura del colore correlata** | 6500 K |
| **Efficienza luminosa (specificata) (Nom)** | 94,00 lm/W |
| **Uniformità del colore** | <6 |
| **Indice di resa cromatica (CRI)** | 80 |
| **LLMF a fine durata vita nominale (Nom)** | 70 % |

| Funzionamento e parte elettrica | |
|---|---|
| **Frequenza di linea** | 50 to 60 Hz |
| **Frequenza di ingresso** | Da 50 a 60 Hz |
| **Consumo energetico** | 5 W |
| **Corrente lampada (Nom)** | 48 mA |
| **Potenza equivalente** | 40 W |
| **Tempo di avvio (Nom)** | 0,5 s |
| **Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso** | 0.5 s |
| **Fattore di potenza (frazione)** | 0.5 |
| **Tensione (Nom)** | 220-240 V |

| Temperatura | |
|---|---|
| **Temp. massima involucro (Nom)** | 75 °C |

| Controlli e dimmerazione | |
|---|---|
| **Dimmerabile** | No |

| Meccanica e corpo | |
|---|---|
| **Finitura lampadina** | Smerigliata |

# CorePro LEDbulb

| | |
|---|---|
| **Forma lampadina** | A60 [A 60 mm] |

## Approvazione e applicazione

| | |
|---|---|
| **Classe di efficienza energetica** | F |
| **Consumo energetico kWh/1000 h** | 5 kWh |
| **Numero di registrazione EPREL** | 397634 |
| **EyeComfort** | Sì |

## Dati del prodotto

| | |
|---|---|
| **Nome prodotto ordine** | CorePro LED bulb ND 5-40W A60 E27 865 |
| **Nome completo prodotto** | CorePro LED bulb ND 5-40W A60 E27 865 |

| | |
|---|---|
| **Full EOC** | 871869657787500 |
| **Descrizione codice locale** | CORE40865 |
| **Codice d'ordine** | 57787500 |
| **Codice materiale (12NC)** | 929001304632 |
| **Codice locale** | CORE40865 |
| **Numeratore SAP - Quantità per confezione** | 1 |
| **EAN/UPC - Prodotto/scatola** | 8718696577875 |
| **Numeratore - Confezioni per scatola esterna** | 10 |
| **EAN/UPC - Case** | 8718696577882 |

## Disegno tecnico




| Product | D | C |
|---|---|---|
| CorePro LED bulb ND 5-40W A60 E27 865 | 60 mm | 110 mm |

## Fotometrie




**General uniform lighting - CorePro LED bulb ND 5-40W A60 E27 865**




**Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED bulb ND 5-40W A60 E27 865**

# CorePro LEDbulb

## Fotometrie




**Light Distribution Diagram - CorePro LED bulb ND 5-40W A60 E27 865**

## Durata




**Life Expectancy Diagram - CorePro LED bulb ND 5-40W A60 E27 865**




**Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED bulb ND 5-40W A60 E27 865**

© 2023 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.