



# Foco para fiestas

## 13.5PAR38/PER/RED/ND/ULW/G/120V 4/1FB

Los Philips PAR 38 de 13.5 vatios brindan una luz brillante y colorida, perfecta para ocasiones especiales, fiestas y festividades. Estas luces PAR 38 están disponibles en hasta cuatro colores diferentes y ofrecen un toque festivo a la iluminación del hogar. Ilumina tu casa y celebra con color usando estos focos LED de bajo consumo.

### Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Vida útil nominal	10.950 hora(s)
Ciclo del interruptor	50.000
Vida útil promedio (horas)	10.950 hora(s)
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

  

Información técnica sobre la luz	
Código de color	Red
Designación de color	Rojo
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	90 lm/W
Consistencia de color	< 6
Índice de producción de color (IRC)	-
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

  

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	60 Hz
Frecuencia de entrada	60 Hz
Consumo de energía	13,5 W
Corriente de la lámpara (nominal)	165 mA
Equivalente en potencia en vatios	90 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s

  

Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.5
Voltaje (nominal)	120 V

  

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	69 °C

  

Controles y atenuación	
Regulable	No

  

Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Rojo
Material del foco	Cristal
Forma del foco	PAR38 [PAR 4.75 in/121 mm]

  

Aprobación y aplicación	
Apto para iluminación acentuada	Sí
Consumo de energía kWh/1000 h	- kWh
EyeComfort	Sí

## Foco para fiestas

### Información del producto

Nombre del producto del pedido	13.5PAR38/PER/RED/ND/ULW/G/ 120V 4/1FB
Nombre del producto completo	13.5PAR38/PER/RED/ND/ULW/G/ 120V 4/1FB
Código del pedido	929001306813
N.º de material (12NC)	929001306813

Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677469108
Numerador: paquetes por caja externa	4
EAN/UPC - Caja	50046677529890

