



MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8

La lampe Philips MASTER LEDtube intègre une source LED dans un corps qui reprend les dimensions des lampes fluorescentes classiques. Sa conception unique permet de créer une apparence visuelle parfaitement uniforme qu'il n'est pas possible de distinguer du fluorescent traditionnel. Convient aux utilisateurs qui recherchent le meilleur rapport qualité/prix avec un budget limité et souhaitent remplacer leurs lampes pour obtenir un meilleur effet lumineux et une durée de vie plus longue.

Données du produit

Caractéristiques générales		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		70 %
Conforme à la directive RoHS UE	Oui		
Durée de vie nominale (nom.)	60000 h		
Cycle d'allumage	200000X		
Photométries et Colorimétries		Caractéristiques électriques	
Code couleur	830 [CCT de 3000 K]	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Angle d'émission du faisceau (nom.)	160 °	Puissance (valeur nominale)	8 W
Flux lumineux (nom.)	1000 lm	Courant lampe (max.)	42 mA
Flux lumineux (nominal) (nom.)	1000 lm	Courant lampe (min.)	36 mA
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	125,00 lm/W	Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	Facteur de puissance (nom.)	0,9
Indice de rendu des couleurs (nom.)	83	Tension (nom.)	220-240 V
		Températures	
		T-ambiante (max.)	35 °C
		Température ambiante (min.)	-20 °C
		Température de stockage (max.)	65 °C


MASTER LEDtube EM/Mains

Température de stockage (min.)	-40 °C
Température maximum du boîtier (nom.)	50 °C
Gestion et gradation	
Intensité réglable	Non
Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Dépoli
Longueur du produit	600 mm
Normes et recommandations	
Classe énergétique	A++
Produit à faible consommation	oui
Marques d'homologation	RoHS compliance Déclaration CE Certificat KEMA

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871869669747400
Désignation Produit	MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8
Code barre produit (EAN)	8718696697474
Code de commande	69747400
Local Code	MTEMH00608W830
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929001307002
Poids net (pièce)	0,150 kg

Mises en garde et sécurité


Schéma dimensionnel




TLED 220-240V 8W-18W 1000lm 3000K G13

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8	25,78 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Données photométriques




LEDtube 600mm 1200mm 1500mm UO T8



LEDtube 600mm HO 8W830 T8


MASTER LEDtube EM/Mains

Données photométriques



LEDtube 600mm HO 8W830 T8

Durée de vie



LEDtube 600mm 1200mm 1500mm UO T8

LEDtube 600mm 1200mm 1500mm UO T8

