

PHILIPS

Lighting



MASTER LEDtube EM/ Mains



MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8

Philips MASTER LEDtube, bir LED ışık kaynağını geleneksel bir floresan şekline entegre eder. Eşsiz tasarımı, geleneksel floresandan ayırt edilemeyen, aynı tipte mükemmel bir görünüm yaratır. Bu T8 LED tüpler, mutlak performans için doğru seçimdir ve günlük koşullara dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Düşük enerji tüketimi ve olağanüstü uzun kullanım ömrü sayesinde ortaya çıkan benzersiz tasarrufla bu tüp her zorlu uygulamanın üstesinden gelir.

Güvenlik ve uyarılar

• –

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G13 ROT
Nominal kullanım ömrü	75.000 h
Anahtar Döngüsü	200.000
Aydınlatma Teknolojisi	LED
Akış ölçüm referansı	Sphere
CE işareti	Evet
EU RoHS ile uyumludur	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Renk Kodu	840 [CCT of 4000K]
Işın Açısı (Nom)	160 °
Işık Akısı	1.050 lm
Renk Kodlaması	Soğuk Beyaz (CW)
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	131 lm/W

Renk Tutarlılığı	<6
Renk oluşturma dizini (CRI)	83
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre	0,5
titreme değeri	
Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)	0,2
EN 62471'e göre fotobiyolojik güvenlik	RGO

Çalıştırma ve Elektrik

Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Güç Tüketimi	8 W
Lamba Akımı (Maks)	42 mA
Lamba Akımı (Min)	36 mA
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi	0.5 s

MASTER LEDtube EM/Mains

Güç Faktörü (Kesir)	0.9
Voltaj (Nom)	220-240 V
Floresan lamba gücüne LED alternatifi	18 W
Şebekede ani akım	7
Maks. lamba numarası MCB B tip 10 A (Şebeke)	105
Maks. lamba numarası MCB B tip 10 A (Comp. Cap. olmaksızın EM balast).	125
Maks. lamba numarası MCB B tip 10 A (Comp. Cap ile EM balast).	30
Maks. lamba numarası MCB B tip 16 A (Şebeke)	170
Maks. lamba numarası MCB B tip 16 A (Comp. Cap. olmaksızın EM balast).	290
Maks. lamba numarası MCB B tip 16 A (Comp. Cap. ile EM balast).	49
Balast Uyumluluğu	EM / Şebeke

Sıcaklık

Ortam sıcaklığı aralığı	-20 °C ila 45 °C
Muhafaza Maksimumu (Nom.)	50 °C

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik ve Muhafaza

Lamba Kaplaması	Buzlu
-----------------	-------

Lamba Malzemesi	Plastik
Ürün Uzunluğu	600 mm
Lamba Biçimi	T8


Onay ve Uygulama

Enerji Verimliliği Sınıfı	E
Enerji Tasarruflu Ürün	Evet
Onay İşaretleri	RoHS uyumlu TUV CE işareti KEMA Keur sertifikası
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	8 kWh
EPREL Kayıt Numarası	1571692

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8
Tam ürün adı	MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8
Tam ürün kodu	871869669749800
Sipariş kodu	69749800
Malzeme No. (12NC)	929001307102
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718696697498
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8718696697504



Boyutlu çizim



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8	25,78 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm


MASTER LEDtube EM/Mains

Kullanım Ömrü



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8

