



MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube 600mm HO 8W865 T8

Řada MASTER LEDtube společnosti Philips integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Jedinečný design této řady vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Pro ty, kdo hledají hodnotu za peníze z omezených rozpočtů a snaží se o výměnu světelného zdroje za zdroj s lepším světelným efektem a životností.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Jmenovitá životnost (jmen.)	60000 h
Cyklus přepínání	200 000x
Light Technical	
Kód barvy	865 [CCT: 6500 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	160 °
Světelný tok (jmen.)	1050 lm
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	131,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	83
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Proud zdroje (max.)	42 mA

Proud zdroje (min.)	36 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,9
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Okolní teplota (max.)	35 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	50 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Mléčná
Délka výrobku	600 mm

MASTER LEDtube EM/Mains

Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	8 kWh


Product Data

Úplný kód výrobku	871869669751100
Objednací název produktu	MASTER LEDtube 600mm HO 8W865 T8

EAN/UPC – výrobek	8718696697511
Objednací kód	69751100
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001307202
Celková hmotnost (kus)	0,150 kg

Varování a bezpečnost


Rozměrové výkresy




TLED 220-240V 8W-18W 1050lm 6500K G13

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 600mm HO 8W865 T8	25,78 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Fotometrické údaje




LEDtube 600mm 1200mm 1500mm UO T8



LEDtube 600mm HO 8W865 T8


MASTER LEDtube EM/Mains

Fotometrické údaje




LEDtube 600mm HO 8W865 T8

Životnost



LEDtube 600mm 1200mm 1500mm UO T8



LEDtube 600mm 1200mm 1500mm UO T8

