



MASTER LEDtube EM/ Mains



MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8

Philips MASTER LEDtube har en LED-lyskilde integreret i en traditionel lysstofrørsudformning. Dens unikke design skaber et perfekt ensartet visuelt look, som ikke kan skelnes fra traditionelle lysstofrør. Disse T8 LED-rør er det rette valg for fremragende ydeevne og er designet til at modstå hverdagens forhold. Store besparelser takket være lavt energiforbrug og en usædvanlig lang levetid, hvilket sikrer, at dette rør kan håndtere enhver krævende anvendelse.

Advarsler og sikkerhed

- BEMÆRKNINGER: Den generelle energieffektivitet og lysfordeling i alle installationer hvor disse lyskilder anvendes, afhænger af installationens design.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G13 ROT
Normeret levetid	75.000 t
Skiftcyklus	200.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja

Lysteknisk	
Farvekode	865 [CCT of 6500K]
Spredningsvinkel (nom.)	160 °
Lysstrøm	1.050 lm
Farvetegnelse	Koldt dagslys
Korreleret farvetemperatur (nom.)	6500 K

Lyseffekt (nominel) (nom.)	131 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	83
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Flimmerværdi (PstLM)	0,5
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,2
Photobiological safety according to EN 62471	RGO

Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	8 W
Lyskildens strømstyrke (maks.)	42 mA
Lyskildens strømstyrke (min.)	36 mA
Opstartstid (nom.)	0,5 s

MASTER LEDtube EM/Mains

Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.9
Spænding (nom.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	18 W
Startstrøm ved lysnettet	7
Maks. lampenr. på MCB B type 10 A - Netspænding	105
Maks. lampenr. på MCB B type 10 A – EM-forkobling uden komp.kappe.	125
Maks. lampenr. på MCB B type 10 A – EM-forkobling med komp.kappe.	30
Maks. lampenr. på MCB B type 16 A - Netspænding	170
Maks. lampenr. på MCB B type 16 A – EM-forkobling uden komp.kappe.	290
Maks. lampenr. på MCB B type 16 A – EM-forkobling med komp.kappe.	49

Temperatur

Omgivende temperaturområde	-20 °C til 45 °C
T-kappe, maks. (nom.)	50 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Matteret
Lyskildemateriale	Plast
Produktlængde	600 mm

Lyskildeform	T8
--------------	----


Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	E
Energibesparende produkt	Ja
Godkendelsesmærkninger	RoHS-overensstemmelse TUV CE-mærkning KEMA Keur-certifikat
Energiforbrug kWh/1000 t.	8 kWh
EPREL-registreringsnummer	1571693

Produktdata


Ordreproduktnavn	MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8
Det fulde produktnavn	MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8
Full EOC	871869669751100
Beskrivelse af lokal kode	2057806941
Ordrekode	929001307202
Materialenr. (12NC)	929001307202
Lokal ordrekode	2057806941
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696697511
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696697528

Målskitse




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8	25,78 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm


Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8




General uniform lighting - MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8

Levetid





Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8

MASTER LEDtube EM/Mains

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8

