



MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube 600mm HO 8W865 T8

Philips MASTER LEDtube är en innovativ uppdatering av de konventionella lysrörskonstruktionerna där man har integrerat en effektiv LED-ljuskälla. Den unika designen ger ett harmoniskt visuellt intryck som inte går att skilja från vanlig lysrörsbelysning. MASTER LEDtube-lysrören är perfekta för uppgradering av traditionella lampor i allmänbelysning och det rätta valet för de som vill ha värde för pengarna.

Produktdata

Allmän information		Lampström (max)	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Lampström (min)	42 mA
EU RoHS-kompatibel	Ja	Tändningstid (nom)	36 mA
Nominell livslängd (nom)	60000 h	Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0,5 s
Driftcykel	200000X	Effektfaktor (nom)	0.9
Ljusteknik		Spänning (nom)	220-240 V
Färgkod	865 [CCT av 6 500 K]	Temperatur	
Spridningsvinkel (nom)	160 °	T-ambient (max)	35 °C
Ljusflöde (nom)	1050 lm	T-ambient (min)	-20 °C
Korrelerad färgtemperatur (nom)	6500 K	T-förvaring (max)	65 °C
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	131,00 lm/W	T-förvaring (min)	-40 °C
Färgbeständighet	<6	T-Case max. (nom)	50 °C
Färgåtergivningindex (nom)	83	Styrenheter och dimring	
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %	Dimbara	Nej
Drift och elektricitet		Mekanik och armaturhus	
Ingångsfrekvens	50-60 Hz	Lampans ytbehandling	Frostad
Power (Rated) (Nom)	8 W		


MASTER LEDtube EM/Mains

Material i lampan	Plast
Produktlängd	600 mm
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A++
Energisparande produkt	Yes
Godkännandemärkningar	RoHS compliance CE-märkning KEMA Keur certificate
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	8 kWh
Produktdata	
Fullständig produktkod	871869669751100

Beställningsproduktnamn	MASTER LEDtube 600mm HO 8W865 T8
EAN/UPC – Produkt	8718696697511
Beställningsnummer	69751100
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001307202
Nettovikt (stycke)	0,150 kg

Varning och Säkerhet


Måttskiss




TLED 220-240V 8W-18W 1050lm 6500K G13

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 600mm HO 8W865 T8	25,78 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Fotometriska data




LEDtube 600mm 1200mm 1500mm UO T8



LEDtube 600mm HO 8W865 T8

MASTER LEDtube EM/Mains

Fotometriska data




LEDtube 600mm HO 8W865 T8

Livslängd



LEDtube 600mm 1200mm 1500mm UO T8



LEDtube 600mm 1200mm 1500mm UO T8

