

PHILIPS

Eco passport

TrueForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR

TrueForce LED för allmänna vägar/utrymmen – SOX

Philips TrueForce LED allmänna vägar/utrymmen – SOX, är en enkel LED-lösning med snabb återbetalning vid byte av SOX-system. Med dessa lampor får du samma låga energiförbrukning och långa livslängd som LED-lampor vid byte av HID-lampor. De har också en låg investeringskostnad, vilket säkerställer direkta besparingar. Med rätt lampstorlek, sockel och ljusfördelning kan du enkelt eftermontera TrueForce LED SOX-lampor och externa LED-driftdon i befintliga SOX-system och därmed förbättra ljuskvaliteten med komfort och säkerhet utan att behöva byta ut armaturer eller få svagare belysning. En tillvalsbar ljusregleringsfunktion, för användning i lägre intensitet, skapar ytterligare energibesparingar.



Our Eco passport

Signify leder vägen mot ljusare liv och en bättre värld. Som en del av designprocessen skapar vi innovationer som reducerar miljöpåverkan och leder till större fördelar för världen vi arbetar i.

Vi vet att det här är viktigt för dig också. Därför har vi utvecklat ett Eco passport som förklarar hur våra produkter står sig miljö- och samhällsmässigt i åtta hållbara fokusområden som har tagits fram genom vår hållbara designprocess sedan 1994.



Energi

- Dimbara: Ja
- Energieffektivitetsetikett (EEL): A+
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 129,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 31 W



Cirkularitet

- Nominell livslängd (nom): 50000 h



Förpackning

- SAP Weight Paper Unit (Case): 1,373 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,113 kg



Vikt och material

- Nettovikt (stycke): 0,462 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Läs mer på:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2020 Signify Holding. All rights reserved.