



# TrueForce LED Public (Road/Area – SOX)

## TrueForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR

Philips TrueForce LED Public (Road/Area – SOX) er en LED-løsning med nem installation og kort indtjenings tid til erstatning af SOX-systemer. Disse lyskilder erstatter HID med LED-fordele, såsom energieffektivitet og lang levetid. De er også forbundet med en lav startinvestering, så du sikres omgående besparelser. Med den rette lyskilde størrelse, sokkel og lysfordeling kan du nemt eftermontere det traditionelle SOX-system med TrueForce LED SOX lyskilder og dermed enkelt og sikkert øge lyskvaliteten uden at udskifte armaturer eller gå på kompromis med lyseffekten.

### Advarsler og sikkerhed

• Se venligst installationsvejledningen eller kontakt en Philips Lighting-repræsentant for ledningsdiagram og instruktioner.

### Produkt data


| Generelle oplysninger             |                       | Farveensartethed                             |        |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|--------|
| Fod                               | B22/BY22d [B22/BY22d] | Farvegengivelsesindeks (CRI)                 | <6     |
| Normeret levetid                  | 50.000 t              | LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.) | 70     |
| Skiftecyklus                      | 50.000                |                                              | 70 %   |
| Lighting Technology               | LED                   | Drift og el                                  |        |
| Opfylder kravene i EU RoHS        | Ja                    | Linjefrekvens                                | - Hz   |
|                                   |                       | Indgangsfrekvens                             | - Hz   |
|                                   |                       | Strømforbrug                                 | 31 W   |
|                                   |                       | Lyskildens strømstyrke (nom.)                | 560 mA |
|                                   |                       | Opstartstid (nom.)                           | 0,5 s  |
|                                   |                       | Opvarmningstid til 60 % lyseffekt            | 0,5 s  |
|                                   |                       | Effektfaktor (brøk)                          | 0,9    |
|                                   |                       | Spænding (nom.)                              | 60 V   |
| Lysteknisk                        |                       |                                              |        |
| Farvekode                         | 740 [CCT of 4000K]    |                                              |        |
| Spredningsvinkel (nom.)           | 230 °                 |                                              |        |
| Lysstrøm                          | 4.000 lm              |                                              |        |
| Farvebetegnelse                   | Kold hvid (CW)        |                                              |        |
| Korreleret farvetemperatur (nom.) | 4000 K                |                                              |        |
| Lyseffekt (nominel) (nom.)        | 129,00 lm/W           |                                              |        |

## TrueForce LED Public (Road/Area – SOX)

|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Temperatur</b>                       |                                     |
| T-kappe, maks. (nom.)                   | 75 °C                               |
| <b>Lysstyringssystemer og dæmpning</b>  |                                     |
| Dæmpbar                                 | Ja                                  |
| <b>Mekanik og armaturhus</b>            |                                     |
| Pære finish                             | Matteret                            |
| Lyskildeform                            | Andet                               |
| <b>Godkendelse og anvendelsesområde</b> |                                     |
| Energiforbrug kWh/1000 t.               | 35 kWh                              |
| <b>Produktdata</b>                      |                                     |
| Ordreprodukt navn                       | TForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR |
|                                         | FR                                  |



|                                                      |                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Det fulde produkt navn                               | TrueForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR |
| Full EOC                                             | 871869669938600                        |
| Ordrekode                                            | 69938600                               |
| Materialenr. (12NC)                                  | 929001307902                           |
| SAP-tæller – antal pr. pakke                         | 1                                      |
| EAN/UPC – Produkt/Æske                               | 8718696699386                          |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 6                                      |
| EAN/UPC – kasse                                      | 8718696699393                          |

### Målskitse



| Product                             | D     | C      |
|-------------------------------------|-------|--------|
| TForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR | 54 mm | 422 mm |

### Fotometriske data




General uniform lighting - TForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR

Spectral Power Distribution Colour - TForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR


## TrueForce LED Public (Road/Area – SOX)

### Fotometriske data




Light Distribution Diagram - TForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR

### Levetid



Life Expectancy Diagram - TForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR



Lumen Maintenance Diagram - TForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR

