



TrueForce LED Public (Carreteras/Áreas-SOX)

TrueForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR

Philips MASTER LED HID SOX ofrece una solución LED de amortización rápida y sencilla para sustituir sistemas SOX. Estas lámparas aportan las ventajas de eficiencia energética y larga duración de los LED para la sustitución de HID. Con una baja inversión inicial garantizan ahorros instantáneos. Con el tamaño de lámpara, el casquillo y la distribución de luz correctos, puede cambiar fácilmente el sistema SOX existente en las lámparas MASTER LED HID SOX, para mejorar la calidad de la luz con confort y seguridad sin tener que cambiar las luminarias ni sacrificar el efecto de luz

Advertencias y seguridad

- Consulte la guía de instalación o consulte a un representante de Philips Iluminación para ver el diagrama y las instrucciones del cableado.

Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Base del casquillo	B22/BY22d [B22/BY22d]	Flujo luminoso	4.000 lm
Vida útil nominal	50.000 hora(s)	Designación de color	Blanco frío (CW)
Ciclo de encendido/apagado	50.000	Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K
Lighting Technology	LED	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	129,00 lm/W
Conforme con EU RoHS	Sí	Consistencia del color	<6
		Índice de reproducción cromática (IRC)	70
		LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Datos técnicos de la luz			
Código de color	740 [CCT of 4000K]	Operativos y eléctricos	
Ángulo de haz (nom.)	230 °	Line Frequency	- Hz

TrueForce LED Public (Carreteras/Áreas- SOX)

Frecuencia de entrada	- Hz
Consumo de energía	31 W
Corriente de lámpara (nom.)	560 mA
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.9
Voltaje (nom.)	60 V

Temperatura

Temperatura máxima (nom.)	75 °C
---------------------------	-------

Controles y regulación

Regulable	Sí
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Mate
Forma de la bombilla	Otros


Aprobación y aplicación

Consumo energético kWh/1000 h	35 kWh
-------------------------------	--------

Datos de producto



Nombre de producto del pedido	TForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR
Nombre completo del producto	TrueForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR
Full EOC	871869669938600
Código de pedido	69938600
Código 12NC	929001307902
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696699386
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Embalaje con código EAN/UPC	8718696699393

Plano de dimensiones



Product	D	C
TForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR	54 mm	422 mm

Datos fotométricos




General uniform lighting - TForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR

Spectral Power Distribution Colour - TForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR


TrueForce LED Public (Carreteras/Áreas– SOX)

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - TForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR

Vida útil



Life Expectancy Diagram - TForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR



Lumen Maintenance Diagram - TForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR

