



TrueForce LED Public (weg/terrein – SOX)

TrueForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR

De Philips MASTER LED HID SOX vormt een eenvoudige LED-oplossing ter vervanging van SOX-systemen die snel kan worden terugverdiend. Deze lampen vormen een vervanging van traditionele HID SOX-systemen en bieden de LED-voordelen van energiebesparing en een lange levensduur. Ze vragen ook nog eens een lage initiële investering waardoor je meteen begint te besparen. Met het juiste lampformaat en de juiste lampfitting en lichtverdeling kun je de MASTER LED HID SOX-lampen gemakkelijk in traditionele SOX-systemen inbouwen, waardoor je de lichtkwaliteit verbetert met een gevoel van comfort en veiligheid zonder dat de armaturen moeten worden vervangen of het lichteffect moet worden opgeofferd.

Waarschuwingen en veiligheid

• Zie de installatiehandleiding of vraag een vertegenwoordiger van Philips Lighting naar een bedradingsschema en instructies.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	B22/BY22d [B22/BY22d]
Nominale levensduur	50.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LED
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	740 [CCT of 4000K]
Bundelhoek (nom.)	230 graden
Lichtstroom	4.000 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K


Lichtrendement (gespec.) (nom.)	129,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	70
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	- Hz
Ingangsfrequentie	- Hz
Energieverbruik	31 W
Lampstroom (nom.)	560 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,9

TrueForce LED Public (weg/terrein – SOX)

Spanning (nom.)	60 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	75 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Mat
Lampvorm	Overig
Keurmerken en classificaties	
Energieverbruik kWh/1.000 uur	35 kWh



Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	TForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR
Volledige productnaam	TrueForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR
Full EOC	871869669938600
Bestelcode	69938600
Materiaalnr. (12NC)	929001307902
Lokale code	LED SOX36W740
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696699386
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8718696699393

Maatschets



Product	D	C
TForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR	54 mm	422 mm

Fotometrische gegevens




General uniform lighting - TForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR

Spectral Power Distribution Colour - TForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR


TrueForce LED Public (weg/terrein – SOX)

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - TForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR

Levensduur



Life Expectancy Diagram - TForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR



Lumen Maintenance Diagram - TForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR

