



TrueForce LED för allmänna vägar/utrymmen – SOX

TrueForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR

Philips TrueForce LED allmänna vägar/utrymmen – SOX, är en enkel LED-lösning med snabb återbetalning vid byte av SOX-system. Med dessa lampor får du samma låga energiförbrukning och långa livslängd som LED-lampor vid byte av HID-lampor. De har också en låg investeringskostnad, vilket säkerställer direkta besparingar. Med rätt lampstorlek, sockel och ljusfördelning kan du enkelt eftermontera TrueForce LED SOX-lampor och externa LED-driftdon i befintliga SOX-system och därmed förbättra ljus kvaliteten med komfort och säkerhet utan att behöva byta ut armaturer eller få svagare belysning. En tillvalsbar ljusregleringsfunktion, för användning i lägre intensitet, skapar ytterligare energibesparingar.

Produktdata

| Allmän information | | Ljusutbyte (märkvärde) (nom) | |
|---------------------------------|------------------------|---|-------------|
| Sockel | B22/BY22d [B22/BY22d] | Ljusutbyte (märkvärde) (nom) | 129,00 lm/W |
| Nominell livslängd (nom) | 50000 h | Färgbeständighet | <6 |
| Driftcykel | 50000X | Färgåtergivningsindex (nom) | 70 |
| Teknisk typ | 31-36W | LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom) | 70 % |
| Ljusteknik | | Drift och elektricitet | |
| Färgkod | 740 [CCT av 4 000 K] | Power (Rated) (Nom) | 31 W |
| Spridningsvinkel (nom) | 230 ° | Lampström (nom) | 560 mA |
| Ljusflöde (nom) | 4000 lm | Motsvarande effekt | 36 W |
| Ljusflöde (märkvärde) (nom) | 4000 lm | Tändningstid (nom) | 0,5 s |
| Färgbeteckning | Kallvit (CW) | Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom) | 0,5 s |
| Korrelerad färgtemperatur (nom) | 4000 K | Effektfaktor (nom) | 0,9 |

TrueForce LED för allmänna vägar/utrymmen – SOX


| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Spänning (nom) | 60 V |
| Temperatur | |
| T-Case max. (nom) | 75 °C |
| Styrenheter och dimring | |
| Dimbara | Ja |
| Mekanik och armaturhus | |
| Lampans ytbehandling | Matt (FR) |
| Användning och godkännande | |
| Energieffektivitetsetikett (EEL) | A+ |

| | |
|---|--|
| Energiförbrukning kWh/1 000 tim | 35 kWh |
| Produktdata | |
| Fullständig produktkod | 871869669938600 |
| Beställningsproduktnamn | TrueForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR |
| EAN/UPC – Produkt | 8718696699386 |
| Beställningsnummer | 69938600 |
| Räknare – Antal per förpackning | 1 |
| Räknare – antal förpackningar per kartong | 6 |
| Materialnummer (12NC) | 929001307902 |
| Nettovikt (stycke) | 0,462 kg |

Varning och Säkerhet

- Den här produkten kräver ett LED-driftdon för att fungera. Den rekommenderas för användning med Philips Xitanium LED-driftdon, modell 9290009304/9290009308. Se installationsguiden eller kontakta en Philips Lighting-representant.


Måttskiss




MAS LED TForce HIL D 32-36W B22 740 FR

| Product | D | C |
|--|-------|--------|
| TrueForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR | 54 mm | 422 mm |

Fotometriska data




TrueForce LEDHIL SOX 36W B22 740 FR



TrueForce LEDHIL SOX 36W B22 740 FR


TrueForce LED för allmänna vägar/utrymmen – SOX

Fotometriska data




TrueForce LEDHIL SOX 36W B22 740 FR

Livslängd



TrueForce LEDHIL SOX 36W B22 740 FR



TrueForce LEDHIL SOX 36W B22 740 FR

