



CorePro LEDbulb



CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840

Becul LED CorePro este becul perfect pentru nevoile tale de bază în iluminat. Oferă lumină frumoasă și performanțe de încredere pe care le așteptați de la LED la un preț accesibil. Becurile LED CorePro sunt compatibile cu aparatele de iluminat existente cu un soclu E27 sau B22 și sunt proiectate pentru înlocuirea becurilor incandescente. Acestea oferă economii uriașe de energie de 80% și oferă o calitate excelentă a luminii. Oferind o durată de viață de 15.000 de ore, reduce costurile de întreținere.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	E27 [E27]
Durată de viață nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	50.000
Lighting Technology	LED
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
Marcaj CE	Da
În conformitate cu RoHS	Da
Date tehnice lumină	
Cod culoare	840 [CCT of 4000K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	200 °
Flux luminos	1.521 lm
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	121 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80

Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
--	------

Funcționare și sistem electric	
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	12,5 W
Curent lampă (nom.)	115 mA
Echivalent putere	100 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0,5 s
Factor de putere (fracție)	0,5
Tensiune (nom.)	220-240 V

Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	85 °C


Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu

CorePro LEDbulb

Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Mat
Formă bec	A60 [A 60 mm]
Aprobare și aplicație	
Clasă de eficiență energetică	E
Consum de energie kWh/1000 h	13 kWh
Număr de înregistrare EPREL	397637
EyeComfort	Da
Date despre produs	
Nume comandă produs	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840



Numele complet al produsului	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840
Full EOC	871869651030800
Cod de comandă	51030800
Număr material (12NC)	929001312402
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696510308
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8718696510315

Cote



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840	60 mm	110 mm

Date fotometrice




General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840


CorePro LEDbulb

Date fotometrice




Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840

