



# CorePro LEDbulb

## CorePro LEDbulb ND 18.5-120W E27 827 A67

CorePro LED-lyskilder er kompatible med eksisterende armaturer med en E27- eller B22-fatning og er designede med henblik på eftermontering som erstatning for glødelyskilder. De giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne. CorePro LED-pæren er den perfekte pære til dine basale belysningsbehov. Den giver det smukke lys og den pålidelige ydeevne, som du forventer af LED til en overkommelig pris.

### Produkt data

| Generelle oplysninger      |           |
|----------------------------|-----------|
| Fod                        | E27 [E27] |
| Normeret levetid           | 15.000 t  |
| Skiftecyklus               | 50.000    |
| Lighting Technology        | LED       |
| Opfylder kravene i EU RoHS | Ja        |

| Lysteknisk                                   |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Farvekode                                    | 827 [CCT of 2700K] |
| Spredningsvinkel (nom.)                      | 200 °              |
| Lysstrøm                                     | 2.000 lm           |
| Farvebetegnelse                              | Varm hvid (WW)     |
| Korreleret farvetemperatur (nom.)            | 2700 K             |
| Lyseffekt (nominel) (nom.)                   | 108,11 lm/W        |
| Farveensartethed                             | <6                 |
| Farvegengivelsesindeks (CRI)                 | 80                 |
| LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.) | 70 %               |

| Drift og el      |              |
|------------------|--------------|
| Linjefrekvens    | 50 to 60 Hz  |
| Indgangsfrekvens | 50 til 60 Hz |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Strømforbrug                      | 18,5 W    |
| Lyskildens strømstyrke (nom.)     | 150 mA    |
| Wattforbrugsækvivalent            | 120 W     |
| Opstartstid (nom.)                | 0,5 s     |
| Opvarmningstid til 60 % lyseffekt | 0,5 s     |
| Effektfaktor (brøk)               | 0,5       |
| Spænding (nom.)                   | 220-240 V |

| Temperatur            |       |
|-----------------------|-------|
| T-kappe, maks. (nom.) | 85 °C |

| Lysstyringssystemer og dæmpning |     |
|---------------------------------|-----|
| Dæmpbar                         | Nej |

| Mekanik og armaturhus |               |
|-----------------------|---------------|
| Pære finish           | Matteret      |
| Lyskildeform          | A67 [A 67 mm] |


| Godkendelse og anvendelsesområde |        |
|----------------------------------|--------|
| Energiforbrug kWh/1000 t.        | 19 kWh |

# CorePro LEDbulb

| Produktdata           |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Ordreproduktnavn      | CorePro LEDbulb ND 18.5-120W E27 827 A67 |
| Det fulde produktnavn | CorePro LEDbulb ND 18.5-120W E27 827 A67 |
| Full EOC              | 871869670167600                          |
| Ordrekode             | 70167600                                 |
| Materialenr. (12NC)   | 929001313202                             |



|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Lokal ordrekode                                      | 2057808486    |
| SAP-tæller – antal pr. pakke                         | 1             |
| EAN/UPC – Produkt/Æske                               | 8718696701676 |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 10            |
| EAN/UPC – kasse                                      | 8718696701683 |

## Målskitse




| Product                                  | D     | C      |
|------------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDbulb ND 18.5-120W E27 827 A67 | 69 mm | 132 mm |

## Fotometriske data



General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 18.5-120W E27 827 A67


Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 18.5-120W E27 827 A67




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 18.5-120W E27 827 A67

CorePro LEDbulb

Levetid



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 18.5-120W E27 827 A67



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 18.5-120W E27 827 A67

