



PAR20 à DEL

7PAR20/LED/F40/840/E26/GL/DIM 120V 6/1

Philips est à la tête de la transition vers des solutions écoénergétiques. Modernisez votre éclairage d'accentuation avec nos réflecteurs de petit diamètre pour réaliser des économies d'énergie instantanées grâce à une qualité inégalable. Offertes avec un boîtier en verre ou en plastique, les ampoules Par20 à DEL de Philips sont idéales pour remplacer les ampoules halogènes.


Données du produit

Renseignements généraux		
Culot	E26 [Single Contact Medium Screw]	
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui	
Durée de vie (nom.)	25000 h	
Type technique	7-50W	
Données techniques sur l'éclairage		
Code de couleur	840 [TCP de 4 000 K]	
Angle du faisceau (nom.)	40 °	
Flux lumineux (nom.)	500 lm	
Intensité lumineuse (nom.)	1000 cd	
Désignation de couleur	Cool White (CW)	
Température selon la couleur corrélée (nom.)	4000 K	
Efficacité lumineuse (nominale) (nom.)	71,43 lm/W	
Constance de la couleur	<6	
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80	
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %	
Fonctionnement et électricité		
Fréquence d'entrée	60 Hz	
Power (Rated) (Nom)	7 W	
Courant de la lampe (nom.)	70 mA	
Température		
T boîtier maximum (nom.)	90 °C	
Commandes et gradation		
Intensité réglable	Yes	
Approbation et utilisation		
Convient à un éclairage d'accentuation	Yes	
Données de produit		
Nom du produit de la commande	7PAR20/LED/ F40/840/E26/GL/DIM 120V	
EAN/CUP – Produit	046677471156	
Code de commande	471151	
Numérateur – Quantité par emballage	1	
Équivalent de puissance		50 W
Temps d'allumage (nom.)		0,5 s
Temps de préchauffage pour 60 % d'éclairage (nom.)		0.5 s
Facteur de puissance (nom.)		0.8
Tension (nom.)		120 V

PAR20 à DEL

Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6
Numéro de matériau (12NC)	929001317004
Poids net (pièce)	0,135 kg



Schéma dimensionnel



PAR20 120V 6W-50W 500lm 40D 4000K E26 D

Product	D	C
7PAR20/LED/F40/840/E26/GL/DIM 120V	63 mm	85,5 mm


Données photométriques



Classic PAR20 6W-50W 500lm 40D 4000K E26 D

LEDlamps, MR16 8W-50W 4000K GU5.3



Classic PAR20 6W-50W 500lm 40D 4000K E26 D



LEDspot PAR20 7W 840 500lm 40D

PAR20 à DEL

Durée de vie



LEDspot PAR20 7W 500lm

LEDspot PAR20 7W 500lm

