

PHILIPS

Eco passport

MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D MASTER LEDspot PAR



Den nya generationen PAR-lampor har en robust design och ett varmvitt ljus som gör dem idealiska för allmänbelysning och spotbelysning inom hotell- och restaurangbranschen. Utbudet består av såväl dimbara som icke dimbara versioner. De är särskilt lämpliga för allmänna utrymmen där ljuset alltid är tänd, t. ex. receptioner, korridorer och trapphus. Master LEDspot PAR, som är kompatibel med befintliga E27-socklar och designad för att kunna ersätta halogen- och glödlampor, ger stora energibesparingar och minskar underhållskostnaderna utan att reducera ljusstyrkan. Den IP44-klassade versionen av PAR 38-lampan för utomhusbruk är ett av de få energibesparande alternativen till de PAR 38-glödlampor för utomhusbruk som är tillgängliga idag. Den dimbara PAR 20 är en perfekt ersättning till en spotglödlampa.

Our eco passport

Signify leder vägen mot ljusare liv och en bättre värld. Som en del av designprocessen skapar vi innovationer som reducerar miljöpåverkan och leder till större fördelar för världen vi arbetar i.

Vi vet att det här är viktigt för dig också. Därför har vi utvecklat ett Eco passport som förklarar hur våra produkter står sig miljö- och samhällsmässigt i åtta hållbara fokusområden som har tagits fram genom vår hållbara designprocess sedan 1994.



Energi

- Dimbara: Ja
- Energieffektivitetsetikett (EEL): A+
- Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 86,67 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 6 W



Cirkularitet

- Nominell livslängd (nom): 25000 h



Förpackning

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,283 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,031 kg



Ämnen

- EU RoHS-kompatibel: Ja



Vikt och material

- SAP-nettovikt (stycke): 0,120 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Läs mer på:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.