

PHILIPS

Lighting



MASTER LEDspot PAR 聚光燈

MAS LEDspot D 6-50W E27 827 PAR20 25D

屬於新一代的 PAR 燈管，結構堅固，可發出暖白光束，非常適合餐旅服務業的一般照明和重點照明，尤其適合燈光永久開啟的公共區域，例如大廳、走廊和樓梯間。MASTER LEDspot PAR 38/PAR 30 與現有設備相容，具 E27 燈座，專為改裝而設計，可替換原有 75 W 鹵素燈，為您省下大量能源，將維護成本減到最少，同時不影響亮度。PAR 38 燈管的 IP44 等級戶外版，是目前市售 PAR38 白熾戶外燈的少數節能替代產品之一。

产品数据


基本資訊		燈具電流 (標稱)	
接口	E27 [E27]	燈具電流 (標稱)	32 mA
標稱使用時間 (標稱)	25000 h	相等瓦數	50 W
技術類型	6-50W	起始時間 (標稱)	0.5 s
照明科技		至 60% 亮度的暖機時間 (標稱)	0.5 s
色碼	827 [CCT of 2700K]	功率因數 (標稱)	0.85
Beam Angle (Nom)	25°	電壓 (標稱)	220-240 V
光通量 (標稱)	520 lm	控制調光	
光強 (標稱)	1500 cd	可調光	是
色彩名稱	暖白色 (WW)	應用	
相關色溫 (標稱)	2700 K	能源效益標籤 (EEL)	A+
光效 (額定) (標稱)	86.67 lm/W	適合重點照明	Yes
色彩一致性	<6	能源消耗 kWh/1000 h	6 kWh
演色性指數 (標稱)	80	產品參數	
標稱使用時間結束時的燈具流明維護係數 (標稱)	70 %	完整產品碼	871869671408900
運作和電氣		訂購產品名稱	MAS LEDspot D 6-50W E27 827 PAR20 25D
輸入頻率	50 至 60 Hz	EAN/UPC - 產品	8718696714089
Power (Rated) (Nom)	6 W	訂購代碼	929001317408

MASTER LEDspot PAR 聚光燈

分子 - 各件數量	1
分子 - 每一外盒內件數	6
材質編號(12NC)	929001317408

淨重 (件)	0.135 kg
--------	----------


二维绘图




PAR20 220-240V 6W-50W 25D 2700K E26 D

Product	D	C
MAS LEDspot D 6-50W E27 827 PAR20 25D	64 mm	85 mm

光度数据




Product Parameters E1 Photo Lighting E1 Page 11



MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D


MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D



MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

MASTER LEDspot PAR 聚光燈

壽命



MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

