

PHILIPS

Lighting



# MASTER LEDspot PAR 聚光燈

## MAS LEDspot D 6-50W E27 827 PAR20 25D

屬於新一代的 PAR 燈管，結構堅固，可發出暖白光束，非常適合餐旅服務業的一般照明和重點照明，尤其適合燈光永久開啟的公共區域，例如大廳、走廊和樓梯間。MASTER LEDspot PAR 38/PAR 30 與現有設備相容，具 E27 燈座，專為改裝而設計，可替換原有 75 W 鹵素燈，為您省下大量能源，將維護成本減到最少，同時不影響亮度。PAR 38 燈管的 IP44 等級戶外版，是目前市售 PAR38 白熾戶外燈的少數節能替代產品之一。

### 产品数据

一般資訊	
燈座基底	E27 [E27]
標稱使用壽命	25,000 h
切換週期	25,000
照明技術	LED
符合歐盟 RoHS 標準	是

照明技術	
色碼	827 [CCT of 2700K]
光束角 (Nom)	25°
光通量	520 lm
光強 (標稱)	1,500 cd
色彩名稱	暖白光 (WW)
相關色彩溫度 (規範)	2700 K
光效 (額定) (標準)	86.67 lm/W
色彩一致性	<6
演色性指數 (CRI)	80
LLMF 標稱壽命結束 (規範)	70 %

運轉與電力	
線路頻率	50 to 60 Hz
輸入頻率	50 至 60 Hz
耗電量	6 W
燈具電流 (標稱)	32 mA
相等瓦數	50 W
起始時間 (標稱)	0.5 s
達到 60% 光色的熱穩時間	0.5 s
功率因數 (比值)	0.85
電壓 (標稱)	220-240 V

溫度	
T 盒上限 (正常情況)	80 °C

控制與調光	
可調光	是


機械與外罩	
燈泡形狀	PAR20 [PAR 2.5 inch/63mm]

# MASTER LEDspot PAR 聚光燈

認證與應用	
適合補強燈	是
能源消耗 kWh/1000 h	6 kWh
產品資料	
下訂產品名稱	MAS LEDspot D 6-50W E27 827 PAR20 25D
完整產品名稱	MAS LEDspot D 6-50W E27 827 PAR20 25D
完整產品代碼	871869671408900



訂單代碼	929001317408
材質 Nr. (12NC)	929001317408
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8718696714089
分子 - 每一外盒包裝	6
EAN/UPC - 箱	8718696714096

## 二维绘图




Product	D	C
MAS LEDspot D 6-50W E27 827 PAR20 25D	64 mm	85 mm

## 光度数据



Accent Lighting Spots - MAS LEDspot D 6-50W E27 827 PAR20 25D



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot D 6-50W E27 827 PAR20 25D



Light Distribution Diagram - MAS LEDspot D 6-50W E27 827 PAR20 25D

# MASTER LEDspot PAR 聚光燈

## 壽命



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot D 6-50W E27 827 PAR20 25D

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot D 6-50W E27 827 PAR20 25D

