



MASTER LEDspot PAR

MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D

Uuden sukupolven MASTER LEDspot PAR -lamput on suunniteltu kestäväksi. Ne tuottavat lämpimän valkoisen valokeilan, minkä vuoksi ne ovat ihanteellisia yleis- ja kohdevalaistukseen hotelli- ja ravintola-alalle. Valikoimassa on himmennettäviä ja ei-himmennettäviä versioita. Lamput sopivat erityisesti julkisiin tiloihin, kuten auloihin, käytäviin ja portaikkoihin, joissa valot ovat aina päällä. MASTER LEDspot PAR -lamput sopivat valaisimiin, joissa on E27-lampunpidin ja ne korvaavat halogeeni- ja hehkulamput. Lamput säästävät erittäin paljon energiaa ja pienentävät ylläpitokustannuksia, tinkimättä kuitenkaan valon kirkkaudesta. PAR 38 -lamput ulkovalaisinversiota (OD) voidaan käyttää IP65-luokan valaisimissa, ja se on yksi harvoista energiansäästövaihtoehtoista hehkulamppuihin perustuville PAR 38 -ulkovalaisimille. Himmennettävä PAR 20 on täydellinen vaihtoehto kohdevalaistuksessa käytettäville hehkulamputille.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27 [E27]
Nimelliskäyttöikä	25 000 tuntia
Syötys	25 000
Lighting Technology	LED
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Keilakulma (nim.)	25 °
Valovirta	540 lm
Valovoima (nim.)	1 500 cd
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)
Vastaava väriämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	92,50 lm/W

Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Valovirta 90°:n kartiossa (nimellinen)	540 lm


Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	50 Hz
Syöttötaajuus	50 Hz
Virrankulutus	6 W
Lampun virta (nim.)	32 mA
Vastaa teholtaan	50 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0,5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0.85

MASTER LEDspot PAR

Jännite (nim.)	220-240 V
Käyttölämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	80 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	PAR20 [PAR 2,5 tuumaa / 63 mm]
Merkinnät ja luokitukset	
Soveltuu korostusvalaistukseen	Kyllä
Energiankulutus kWh/1000 h	6 kWh
EyeComfort	Kyllä


Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D
Koko tuotenimi	MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D
Full EOC	871869671368600
Paikallisen koodin kuvaus	4720203
Tilauskoodi	71368600
Tuotekoodi (12NC)	929001317602
Paikallinen koodi	4720203
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718696713686
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	6
EAN/UPC – laatikko	8718696713693

Mittapiirros




Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D	64 mm	85 mm

Valonjakotiedot



Document Reference: 01 Page 1/1




Accent Lighting Spots - MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D


MASTER LEDspot PAR

Valonjakotiedot




Light Distribution Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D

