



MASTER LEDspot PAR

MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D

Ces lampes LED PAR, de conception robuste et au design innovant, permettent de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance, tout en émettant une qualité de lumière irréprochable


Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale (nom.)	25000 h
Type technique	6-50W
Photométries et Colorimétries	
Code couleur	840 [CCT de 4000K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	25 °
Flux lumineux (nom.)	540 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	540 lm
Intensité lumineuse (nom.)	1500 cd
Couleur	Blanc brillant (CW)
Angle du faisceau nominale	25 °
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	92,50 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Flux dans un cône de 90°	540 lm
Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 Hz
Puissance (valeur nominale)	6 W
Courant lampe (nom.)	32 mA
Puissance équivalente	50 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,85
Tension (nom.)	220-240 V
Gestion et gradation	
Intensité réglable	Oui
Normes et recommandations	
Classe énergétique	A+
Adapté à l'éclairage d'accentuation	oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	6 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871869671368600
Désignation Produit	MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D
Code barre produit (EAN)	8718696713686
Code de commande	71368600
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	6

MASTER LEDspot PAR

Code industriel (12NC)	929001317602
Poids net (pièce)	0,120 kg


Schéma dimensionnel




PAR20 220-240V 6W-50W 25D 4000K E26 D

Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D	64 mm	85 mm


Données photométriques



MASTER LEDspot PAR 50W E27 840 25D




MASTER LEDspot PAR 50W E27 840 25D



MASTER LEDspot PAR 50W E27 840 25D

MASTER LEDspot PAR

Durée de vie



MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

