



MASTER LEDspot PAR

MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D

Cu construcții solide și fascicule de lumină albă caldă, această nouă generație de lămpi PAR este ideală pentru iluminatul general și local din industria hotelieră. Sunt disponibile în varianta cu sau fără reglare a intensității luminoase. Sunt potrivite mai ales pentru spațiile publice precum holurile, coridoarele, casele scării, unde lumina este aprinsă continuu. Compatibil cu corpurile de iluminat cu soclu E27 și conceput pentru înlocuirea pe vechile instalații a becurilor cu halogen/incandescentă, MASTER LEDspot PAR oferă economii uriașe de energie și minimizează costurile de întreținere fără a reduce luminozitatea. Versiunea de exterior a becului PAR38, având clasa de protecție IP44, este una dintre puținele alternative economice la becurile incandescente de exterior PAR38 disponibile în prezent. Varianta PAR20 cu reglare a intensității luminoase este înlocuitorul perfect pentru spoturile incandescente.

Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	E27 [E27]
Durată de viață nominală (nom.)	25000 h
Tip tehnic	6-50W

Light Technical	
Cod culoare	840 [CCT de 4000 K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	25 °
Flux luminos (nom.)	540 lm
Flux luminos (nominal) (nom.)	540 lm
Intensitate luminoasă (nom.)	1500 cd
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Unghi de distribuție luminoasă nominal	25 °
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	92,50 lm/W

Consistență culori	<6
Indice de redare a culorii (nom.)	80
Llmf la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Flux luminos lampă con 90°	540 lm

Operating and Electrical	
Frecvență de intrare	50 Hz
Putere consumată (W) (Nom)	6 W
Curent lampă (nom.)	32 mA
Echivalent putere	50 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la lumină 60% (nom.)	0.5 s
Factor de putere (nom.)	0.85
Tensiune (nom.)	220-240 V

MASTER LEDspot PAR

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase Da

Approval and Application

Etichetă de eficiență energetică (EEL) A+

Adecvat pentru iluminat de accent Yes

Consum de energie kWh/1000 h 6 kWh

Product Data

Cod complet produs 871869671368600

Nume comandă produs MAS LEDspot CLA D 6-50W 840

PAR20 25D

EAN/UPC - Produs 8718696713686

Cod de comandă 71368600


Numărător - Cantitate per pachet 1

Numărător - Pachete per cutie exterioară 6

Material nr. (12NC) 929001317602

Greutate netă (bucată) 0,120 kg



Cote



PAR20 220-240V 6W-50W 25D 4000K E26 D

Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D	64 mm	85 mm

Date fotometrice




MASTER LEDspot PAR 50W E27 840 25D

MASTER LEDspot PAR 50W E27 840 25D

MASTER LEDspot PAR

Date fotometrice



MASTER LEDspot PAR 50W E27 840 25D

Durată de viață



MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D



MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

