

PHILIPS

Lighting



MASTER LEDspot PAR (标准)

MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D

这些新一代 PAR 光源，以其稳健设计和暖白色光束的特点，是酒店服务业普通照明和局部照明的理想选择。这些产品特别适合于需要一直照明的大厅、走廊、楼梯井等公共场所。可与带有 E27 固定架的现有卡具兼容，用于 75W 卤素灯的改装替换，MASTER LEDspot PAR 38/PAR 30 在保证发光质量不降低的情况下，可大量节约能源，降低维修成本。IP44-标称的 PAR38 灯室外系列是目前白炽灯 PAR38 室外灯的仅有几个节能代替产品的一种。

产品数据


一般信息		90° 圆锥形光通量 (额定)	
底盖	E27 [E27]		540 lm
标称使用寿命	25,000 小时	操作和电气	
切换循环	25,000	纹频率	50 Hz
照明技术	LED	输入频率	50 Hz
符合欧盟 RoHS 规范	是	功耗	6 W
灯技术		灯具电流 (标称)	32 mA
颜色代码	840 [CCT of 4000K]	瓦数相当	50 W
光束角度 (标称)	25 °	启动时间 (标称)	0.5 s
光通量	540 lm	60% 灯光下的预热时间	0.5 s
发光强度 (标称)	1,500 cd	功率系数 (小数)	0.85
颜色名称	冷白色 (CW)	电压 (标称)	220-240 V
相关色温 (标称)	4000 K	温度	
光效 (额定) (标称)	92.50 lm/W	最大外壳温度 (标称)	80 °C
颜色一致性	<6	控制和调光	
显色指数 (CRI)	80	可调光	是
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %		

MASTER LEDspot PAR (标准)

机械和外壳	
灯泡外形	PAR20 [PAR 2.5 英寸/63 毫米]
审批和申请	
适用于重点照明	是
能耗 kWh/1000 h	6 kWh
EyeComfort	是
产品数据	
订单产品名称	MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D



完整的产品名称	MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D
完整产品代码	871869671368600
订购代码	929001317602
材料编号 (12NC)	929001317602
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8718696713686
计算器 - 每个外包装箱中的包数	6
EAN/UPC - 案例	8718696713693

二维绘图



Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D	64 mm	85 mm

光度数据




Accent Lighting Spots - MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D


MASTER LEDspot PAR (标准)

光度数据




Light Distribution Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D

寿命



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D

