



MASTER LEDspot PAR

MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D

Com o seu design robusto e feixe de luz branca quente, estas lâmpadas PAR da nova geração são ideais para a iluminação geral e a iluminação de acentuação na indústria hoteleira. São especialmente adequadas para áreas públicas como entradas, corredores, escadas, em que a luz está sempre acesa. Compatível com equipamentos existentes com um casquilho E27 e concebido para substituição directa de lâmpadas de halogéneo de 75W, o MASTER LEDspot PAR 38/PAR 30 possibilita enormes poupanças de energia e minimiza o custo de manutenção sem redução de brilho. A versão de exterior com classificação IP44 da lâmpada PAR 38 é uma das poucas alternativas de poupança de energia às lâmpadas de exterior PAR38 incandescentes disponíveis actualmente.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27 [E27]
Vida útil nominal (Nom.)	25000 h
Tipo técnico	6-50W
Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	827 [CCT de 2700 K]
Ângulo do feixe (Nom.)	40 °
Fluxo luminoso (Nom.)	500 lm
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	500 lm
Intensidade luminosa (Nom.)	800 cd
Designação da cor	Warm White (WW)
Ângulo do feixe nominal	40 °
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2700 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	86,67 lm/W
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	80

Llmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Fluxo luminoso em cone de 90°	500 lm

Dados elétricos e de funcionamento	
Frequência de entrada	50 Hz
Power (Rated) (Nom)	6 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	32 mA
Potência equivalente	50 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Fator de potência (Nom.)	0,85
Tensão (Nom.)	220-240 V

Controles e regulação	
Regulável	true

MASTER LEDspot PAR

Aprovação e aplicação


Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A+
Adequado para a iluminação de acentuação	Sim
Consumo de energia kWh/1000 h	6 kWh

Dados do produto

Código do produto completo	871869671370900
Nome de produto da encomenda	MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D

EAN/UPC – Produto	8718696713709
Código de encomenda	71370900
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	6
N.º material (12NC)	929001317702
Peso líquido (Peça)	0,120 kg


Desenho dimensional




PAR20 220-240V 6W-50W 40D 2700K E26 D

Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D	64 mm	85 mm

Dados fotométricos




MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 40D



MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

MASTER LEDspot PAR

Dados fotométricos



MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 40D

Vida útil



MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D



MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

