



# MASTER LEDspot PAR

## MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 40D

Com o seu design robusto e feixe de luz branca quente, estas lâmpadas PAR da nova geração são ideais para a iluminação geral e a iluminação de acentuação na indústria hoteleira. São especialmente adequadas para áreas públicas como entradas, corredores, escadas, em que a luz está sempre acesa. Compatível com equipamentos existentes com um casquilho E27 e concebido para substituição directa de lâmpadas de halogéneo de 75W, o MASTER LEDspot PAR 38/PAR 30 possibilita enormes poupanças de energia e minimiza o custo de manutenção sem redução de brilho. A versão de exterior com classificação IP44 da lâmpada PAR 38 é uma das poucas alternativas de poupança de energia às lâmpadas de exterior PAR38 incandescentes disponíveis actualmente.

### Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27 [ E27]
Vida útil nominal (Nom.)	25000 h
Tipo técnico	6-50W
Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	840 [ CCT de 4000 K (841)]
Ângulo do feixe (Nom.)	40 °
Fluxo luminoso (Nom.)	540 lm
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	540 lm
Intensidade luminosa (Nom.)	800 cd
Designação da cor	Cool White (CW)
Ângulo do feixe nominal	40 °
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	92,50 lm/W
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	80

Llmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Fluxo luminoso em cone de 90°	540 lm

Dados elétricos e de funcionamento	
Frequência de entrada	50 Hz
Power (Rated) (Nom)	6 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	32 mA
Potência equivalente	50 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Fator de potência (Nom.)	0,85
Tensão (Nom.)	220-240 V

Controles e regulação	
Regulável	true

# MASTER LEDspot PAR

## Aprovação e aplicação


Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A+
Adequado para a iluminação de acentuação	Sim
Consumo de energia kWh/1000 h	6 kWh

## Dados do produto

Código do produto completo	871869671374700
Nome de produto da encomenda	MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 40D

EAN/UPC – Produto	8718696713747
Código de encomenda	71374700
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	6
N.º material (12NC)	929001317902
Peso líquido (Peça)	0,120 kg


## Desenho dimensional




PAR20 220-240V 6W-50W 40D 4000K E26 D

Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 40D	64 mm	85 mm

## Dados fotométricos




MASTER LEDspot PAR 50W E27 840 40D



MASTER LEDspot PAR 50W E27 840 25D


# MASTER LEDspot PAR

## Dados fotométricos




MASTER LEDspot PAR 50W E27 840 40D

## Vida útil



MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D



MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

