



# PAR30 S/L à DEL

10PAR30L/LED/830/F40/DIM/ULW/120V 6/1FB

Les réflecteurs à DEL de Philips dotés d'un faisceau optique simple produisent un faisceau net, exempt d'ombres et dont les angles varient de 15 à 40 degrés pour convenir à toutes les utilisations d'éclairage générales.

## Données du produit

| Renseignements généraux           |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Culot-Base                        | E26 [Single Contact Medium Screw] |
| Durée de vie nominale             | 25 000 h                          |
| Cycle de commutation              | 25 000                            |
| Lighting Technology               | LED                               |
| Conformes aux directives EU RoHS. | Oui                               |

| Données techniques sur l'éclairage        |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Code de couleur                           | 830 [CCT of 3000K] |
| Angle du faisceau (nom.)                  | 40 °               |
| Flux lumineux                             | 850 lm             |
| Intensité lumineuse (nom.)                | 1 600 cd           |
| Désignation de couleur                    | Blanc (BLC)        |
| Température de couleur proximale (nom.)   | 3000 K             |
| Efficacité lumineuse (nominale)           | 85,00 lm/W         |
| Constance de la couleur                   | <6                 |
| Indice de rendu des couleurs (IRC)        | 80                 |
| Llmf à la fin de la durée nominale (nom.) | 70 %               |

| Fonctionnement et électricité |             |
|-------------------------------|-------------|
| Line Frequency                | 50 to 60 Hz |
| Fréquence d'entrée            | 50 à 60 Hz  |
| Consommation                  | 10 W        |
| Courant de la lampe (nom.)    | 86 mA       |

|                                                     |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| Équivalent de puissance                             | 75 W  |
| Temps d'allumage (nom.)                             | 0,5 s |
| Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux | 0,5 s |
| Facteur de puissance (fraction)                     | 0,9   |
| Tension (nom.)                                      | 120 V |

| Température              |       |
|--------------------------|-------|
| T boîtier maximum (nom.) | 67 °C |

| Commandes et gradation |     |
|------------------------|-----|
| Intensité variable     | Oui |

| Mécanique et boîtier  |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Fini des ampoules     | Transparent                        |
| Matériau de l'ampoule | Verre                              |
| Forme de l'ampoule    | PAR30L [PAR 3,75 po/95 mm de long] |


| Approbation et utilisation             |       |
|----------------------------------------|-------|
| Convient à un éclairage d'accentuation | Oui   |
| Consommation d'énergie en kWh/1000 h   | - kWh |

PAR30 S/L à DEL

| Données de produit            |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Nom du produit de la commande | 10PAR30L/LED/830/F40/DIM/ULW/120V 6/1FB |
| Nom complet du produit        | 10PAR30L/LED/830/F40/DIM/ULW/120V 6/1FB |
| Code de commande              | 529743                                  |
| Numéro de matériau (12 N.C.)  | 929001322104                            |


|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Numérateur – Quantité par emballage          | 1              |
| EAN/CUP – Produit/Boîtier                    | 046677529741   |
| Numérateur – Emballages par boîte extérieure | 6              |
| EAN/CUP – Boîte                              | 50046677529746 |

Schéma dimensionnel




| Product                                 | D     | C      |
|-----------------------------------------|-------|--------|
| 10PAR30L/LED/830/F40/DIM/ULW/120V 6/1FB | 94 mm | 118 mm |


Données photométriques



Light Distribution Diagram - 10PAR30L/LED/830/F40/DIM/ULW/120V 6/1FB




Spectral Power Distribution Colour - 10PAR30L/LED/830/F40/DIM/ULW/120V 6/1FB




Accent Lighting Spots - 10PAR30L/LED/830/F40/DIM/ULW/120V 6/1FB

PAR30 S/L à DEL

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - 10PAR30L/LED/830/F40/DIM/ULW/120V 6/1FB



Lumen Maintenance Diagram - 10PAR30L/LED/830/F40/DIM/ULW/120V 6/1FB

