



PAR30 S/L à DEL

10PAR30L/LED/840/F40/DIM/ULW/120V 6/1FB

Les réflecteurs à DEL de Philips dotés d'un faisceau optique simple produisent un faisceau net, exempt d'ombres et dont les angles varient de 15 à 40 degrés pour convenir à toutes les utilisations d'éclairage générales.


Données du produit

Renseignements généraux		Équivalent de puissance	
Culot-Base	E26 [Single Contact Medium Screw]		75 W
Durée de vie nominale	25 000 h	Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Cycle de commutation	25 000	Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	0,5 s
Lighting Technology	LED	Facteur de puissance (fraction)	0,9
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui	Tension (nom.)	120 V
Données techniques sur l'éclairage		Température	
Code de couleur	840 [CCT of 4000K]	T boîtier maximum (nom.)	67 °C
Angle du faisceau (nom.)	40 °	Commandes et gradation	
Flux lumineux	850 lm	Intensité variable	Oui
Intensité lumineuse (nom.)	1 600 cd	Mécanique et boîtier	
Désignation de couleur	Blanc froid (BF)	Fin des ampoules	Transparent
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K	Matériau de l'ampoule	Verre
Efficacité lumineuse (nominale)	85,00 lm/W	Forme de l'ampoule	PAR30L [PAR 3,75 po/95 mm de long]
Constance de la couleur	<6	Approbation et utilisation	
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80	Convient à un éclairage d'accentuation	Oui
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %	Consommation d'énergie en kWh/1000 h	- kWh
Fonctionnement et électricité			
Line Frequency	50 to 60 Hz		
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz		
Consommation	10 W		
Courant de la lampe (nom.)	86 mA		


PAR30 S/L à DEL

Données de produit	
Nom du produit de la commande	10PAR30L/LED/840/F40/DIM/ULW/120V 6/1FB
Nom complet du produit	10PAR30L/LED/840/F40/DIM/ULW/120V 6/1FB
Code de commande	529750
Numéro de matériau (12 N.C.)	929001322304

Schéma dimensionnel




Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - 10PAR30L/LED/840/F40/DIM/ULW/120V 6/1FB

Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677529758
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6
EAN/CUP – Boîte	50046677529753

Product	D	C
10PAR30L/LED/840/F40/DIM/ULW/120V 6/1FB	94 mm	118 mm




Accent Lighting Spots - 10PAR30L/LED/840/F40/DIM/ULW/120V 6/1FB




Light Distribution Diagram - 10PAR30L/LED/840/F40/DIM/ULW/120V 6/1FB

PAR30 S/L à DEL

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - 10PAR30L/LED/840/F40/DIM/ULW/120V 6/1FB



Lumen Maintenance Diagram - 10PAR30L/LED/840/F40/DIM/ULW/120V 6/1FB

