



Lampes MASTER LEDspot PAR20/30/38

MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D

Ces lampes LED PAR, de conception robuste et au design innovant, permettent de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance, tout en émettant une qualité de lumière irréprochable

Données du produit


Informations générales		Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	
Culot	E27 [E27]	875 lm	
Durée de vie nominale	25'000 h		
Nombre de cycles d'allumage	25'000		
Type de lampe	LED		
Conforme à RoHS	Oui		
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]	Fréquence linéaire	50 Hz
Angle du faisceau (nom.)	25 degré(s)	Fréquence d'entrée	50 Hz
Flux lumineux	875 lm	Consommation électrique	13 W
Intensité lumineuse (nom.)	4'000 cd	Courant lampe (nom.)	65 mA
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Puissance équivalente	100 W
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K	Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Efficacité lumineuse (nominale)	76.92 lm/W	Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Cohérence des couleurs	<6	Facteur de puissance (fraction)	0.9
Indice de rendu de couleur (IRC)	80	Tension (nom.)	220-240 V
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %	Température	
		Température maximale du produit (nom.)	80 °C
		Commandes et gradation	
		Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Lampes MASTER LEDspot PAR20/30/38

Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	PAR38 [PAR 4,75 pouces/121 mm]
Approbation et application	
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	13 kWh
EyeComfort	Oui
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D



Nom de produit complet	MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D
Code EOC	871869671376100
Code de commande	71376100
Code 12NC	929001322502
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696713761
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696713778

Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D	122 mm	134 mm

Données photométriques




Accent Lighting Spots – MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D

Spectral Power Distribution Colour – MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D


Lampes MASTER LEDspot PAR20/30/38

Données photométriques




Light Distribution Diagram - MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D

