



MASTER LEDspot PAR

MAS LEDspot D 13-100W E27 927 PAR38 25D

Con un diseño sólido y un haz de luz blanco cálido, esta nueva generación de lámparas PAR es ideal para iluminación general e iluminación focalizada en la industria de la hotelería. Están disponibles las versiones con y sin atenuación. Están especialmente diseñadas para espacios públicos, como vestíbulos, pasillos y huecos de escaleras, donde la luz está siempre encendida.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E27 [E27]
Vida útil nominal	25.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	25.000
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

Información técnica sobre la luz	
Código de color	927
Ángulo de haz (nominal)	25 °
Flujo luminoso	1.000 lm
Intensidad lumínica (nominal)	4.000 cd
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada	2700 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	76,92 lm/W
Consistencia de color	< 6
Índice de producción de color (IRC)	90
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz

Consumo de energía	13 W
Corriente de la lámpara (nominal)	65 mA
Equivalente en potencia en vatios	100 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,9
Voltaje (nominal)	220-240 V

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	80 °C

Controles y atenuación	
Regulable	Sí

Mecánica y carcasa	
Forma del foco	PAR38 [PAR 4.75 in/121 mm]

Aprobación y aplicación	
Apto para iluminación acentuada	Sí
Consumo de energía kWh/1000 h	13 kWh


MASTER LEDspot PAR

Información del producto

Nombre del producto del pedido	MAS LEDspot D 13-100W E27 927 PAR38 25D
Nombre del producto completo	MAS LEDspot D 13-100W E27 927 PAR38 25D
Full EOC	871869671410200
Código del pedido	929001322508



N.º de material (12NC)	929001322508
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718696714102
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	8718696714119

Plano de dimensiones




Product	D	C
MAS LEDspot D 13-100W E27 927 PAR38 25D	122 mm	134 mm

Datos fotométricos



Accent Lighting Spots - MAS LEDspot D 13-100W E27 927 PAR38 25D



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot D 13-100W E27 927 PAR38 25D



Light Distribution Diagram - MAS LEDspot D 13-100W E27 927 PAR38 25D

MASTER LEDspot PAR

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot D 13-100W E27 927 PAR38 25D

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot D 13-100W E27 927 PAR38 25D

