



MASTER LEDspot PAR

MAS LEDspot D 13-100W E27 927 PAR38 25D


Con un diseño sólido y un haz de luz blanco cálido, esta nueva generación de lámparas PAR es ideal para iluminación general e iluminación focalizada en la industria de la hotelería. Están disponibles las versiones con y sin atenuación. Están especialmente diseñadas para espacios públicos, como vestíbulos, pasillos y huecos de escaleras, donde la luz está siempre encendida.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	
Base de casquillo	E27 [E27]		0.5 s
Vida útil nominal (nom.)	25000 h	Factor de potencia (nom.)	0.9
Tipo técnico	13-100W	Voltaje (nom.)	220-240 V
Rendimiento inicial (conforme con IEC)		Aprobación y aplicación	
Ángulo de haz (nom.)	25 °	Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+
Flujo lumínico (nom.)	1000 lm	Consumo energético kWh/1000 h	13 kWh
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	1000 lm	Datos de producto	
Intensidad luminosa (nom.)	4000 cd	Código de producto completo	871869671410200
Ángulo de haz nominal	25 °	Nombre de producto del pedido	MAS LEDspot D 13-100W E27 927 PAR38 25D
Temperatura del color con correlación (nom.)	2700 K	EAN/UPC - Producto	8718696714102
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	76.92 lm/W	Código de pedido	929001322508
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	90	Cantidad por paquete	1
Límf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %	Numerador - Paquetes por caja exterior	6
Mecánicos y de carcasa		N.º de material (12NC)	929001322508
Frecuencia de entrada	50-60 Hz	Peso neto (pieza)	0.385 kg
Power (Rated) (Nom)	13 W		
Corriente de lámpara (nom.)	65 mA		
Equivalente de potencia	100 W		
Hora de inicio (nom.)	0.5 s		

MASTER LEDspot PAR



Plano de dimensiones




PAR38 220-240V 13-100W 2700K E27 D

Product	D	C
MAS LEDspot D 13-100W E27 927 PAR38 25D	122 mm	134 mm

Datos fotométricos





MASTER LEDspot PAR 100W E27 827 25D



MASTER LEDspot PAR 100W E27 827 25D

MASTER LEDspot PAR

Vida útil



MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

