



MASTER LEDspot PAR

MAS LEDspot D 13-100W E27 927 PAR38 25D

Dengan desain yang kuat dan sinar cahaya putih hangat, lampu PAR generasi baru ini ideal untuk pencahayaan umum dan pencahayaan sorot di industri perhotelan. Ada pilihan versi dapat diredupkan dan tidak dapat diredupkan. Lampu ini terutama cocok untuk area publik seperti lobi, koridor, tangga dengan lampu yang selalu menyala. Kompatibel dengan perlengkapan lampu yang ada dengan dudukan E27 dan dirancang untuk penggantian retrofit lampu halogen/pijar, MASTER LEDspot PAR memberikan penghematan energi yang besar dan meminimalkan biaya pemeliharaan tanpa pengurangan dalam kecerahan. Lampu PAR 38 versi luar ruangan berperingkat IP44 adalah salah satu dari beberapa alternatif hemat energi untuk lampu pijar luar ruangan PAR38 yang tersedia saat ini. PAR 20 yang dapat diredupkan adalah pengganti sempurna untuk lampu sorot pijar.

Product data


Informasi Umum		Indeks renderasi warna (CRI) 90	
Tutup-Dasar	E27 [E27]	LLMF di Akhir Masa Pakai Nominal (Nom) 70 %	
Nominal masa pakai	25.000 jam		
Siklus Sakelar	25.000		
Teknologi Pencahayaan	LED		
Sesuai EU RoHS	Ya		
Teknis Lampu		Pengoperasian dan Kelistrikan	
Kode Warna	927	Frekuensi Garis	50 to 60 Hz
Sudut Cahaya (Nom)	25 °	Frekuensi Input	50 hingga 60 Hz
Flux Cahaya	1.000 lm	Konsumsi Daya	13 W
Intensitas Cahaya (Nom)	4.000 cd	Arus Lampu (Nom)	65 mA
Penandaan Warna	Warm White (WW)	Watt yang Setara	100 W
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	2700 K	Waktu Mulai (Nom)	0,5 s
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	76,92 lm/W	Waktu pemanasan hingga 60% cahaya	0.5 s
Konsistensi Warna	<6	Faktor Daya (Fraksi)	0.9
		Tegangan (Nom)	220-240 V

MASTER LEDspot PAR

Suhu	
T-Case Maksimum (Nom)	80 °C
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Ya
Mekanis dan Housing	
Bentuk Bohlam	PAR38 [PAR 4,75 inci/121 mm]
Penyetujuan dan Aplikasi	
Sesuai Untuk Lampu Aksen	Ya
Penggunaan Energi kWh/1000 h	13 kWh



Data Produk	
Nama produk pesanan	MAS LEDspot D 13-100W E27 927 PAR38 25D
Nama lengkap produk	MAS LEDspot D 13-100W E27 927 PAR38 25D
Kode produk lengkap	871869671410200
Kode urutan	929001322508
No. Material (12NC)	929001322508
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8718696714102
Numerator - Pak per kotak bagian luar	6
EAN/UPC - Kantung	8718696714119

Dimensional drawing



Product	D	C
MAS LEDspot D 13-100W E27 927 PAR38 25D	122 mm	134 mm

Photometric data




Accent Lighting Spots - MAS LEDspot D 13-100W E27 927 PAR38 25D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot D 13-100W E27 927 PAR38 25D


MASTER LEDspot PAR

Photometric data




Light Distribution Diagram - MAS LEDspot D 13-100W E27 927 PAR38 25D

Lifetime



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot D 13-100W E27 927 PAR38 25D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot D 13-100W E27 927 PAR38 25D

