



# MASTER LEDspot PAR

## MAS LEDspot D 13-100W E27 927 PAR38 25D

Благодаря прочной конструкции и теплomu белому свету лампы нового поколения PAR идеально подходят для общего и точечного освещения в гостиничной индустрии. На выбор предлагаются модели с диммированием и без. Они идеально подходят для общественных мест с круглосуточным освещением, таких как холлы, коридоры и лестницы.

### Данные о продукции

Общая информация		Входная частота	
Цоколь	E27 [E27]	Входная частота	50–60 Hz
Номинальный срок службы	25 000 часов	Энергопотребление	13 В
Цикл переключения	25 000	Ток лампы (ном.)	65 mA
Осветительная технология	LED	Эквивалент мощности	100 В
Соответствие стандарту EU RoHS	Да	Время включения (ном.)	0,5 s
Технические характеристики освещения		Время прогрева до 60 % света	0,5 s
Код цвета	927	Коэффициент мощности (доля)	0,9
Угол пучка света (ном.)	25 °	Напряжение (ном.)	220–240 Вт
Светоотдача	1 000 лм	Температура	
Сила света (ном.)	4 000 cd	Температура корпуса максимальная (ном.)	80 °C
Обозначение цвета	Теплый белый (WW)	Системы управления и регулировка яркости света	
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2700 К	Возможность диммирования	Да
Эффективность (номинальная) (ном.)	76,92 лм/В	Механические компоненты и корпус	
Постоянство цвета	<6	Форма колбы	PAR38 [PAR 4,75 дюйма/121 мм]
Коэффициент цветопередачи (CRI)	90	Соответствие требованиям и область применения	
Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	70 %	Подходит для акцентного освещения	Да
Эксплуатационные и электрические характеристики		Энергопотребление кВт-час/1000 ч	13 kWh
Частота сети	50 to 60 Hz		


# MASTER LEDspot PAR

## Данные об изделии

Название продукта для заказа	MAS LEDspot D 13-100W E27 927 PAR38 25D
Полное название продукта	MAS LEDspot D 13-100W E27 927 PAR38 25D
Полный код продукта	871869671410200
Код заказа	929001322508



Материал № (12NC)	929001322508
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696714102
Нумератор — упаковок на внешний короб	6
EAN/UPC — короб	8718696714119

## Чертеж размеров




Product	D	C
MAS LEDspot D 13-100W E27 927 PAR38 25D	122 мм	134 мм

## Фотометрические данные



Accent Lighting Spots - MAS LEDspot D 13-100W E27 927 PAR38 25D



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot D 13-100W E27 927 PAR38 25D



Light Distribution Diagram - MAS LEDspot D 13-100W E27 927 PAR38 25D

# MASTER LEDspot PAR

## Срок службы



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot D 13-100W E27 927 PAR38 25D

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot D 13-100W E27 927 PAR38 25D

