



MASTER LEDspot PAR Hochvolt- Reflektorlampen

MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D

Flure, Auffahrten, Lobbys - an Orten, wo dauerhaft Licht gebraucht wird, ist MASTER LED PAR die ideale Lösung. Sie ist besonders leistungsstark und langlebig, spendet gleichmäßig warmweißes Licht und verbraucht dabei bis zu 80% weniger Energie als Standard-HV-Halogen-Reflektorlampen.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	E27 [E27]
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h
Technischer Typ	9-60W

Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT von 2700 K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	25 °
Lichtstrom (Nom)	750 lm
Nennlichtstrom (Nom)	750 lm
Lichtstärke (Nom)	1800 cd
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Nenn-Abstrahlungswinkel	25 °
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (Nom)	88,89 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	70 %
Lichtstrom im 90° Winkel	750 lm

Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	50 Hz
Power (Rated) (Nom)	9 W
Lampenstrom (Nom)	44 mA
Äquivalente Leistung	60 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0,5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0,9
Spannung (Nom)	220-240 V

Dimmen	
Dimmbar	Nein

MASTER LEDspot PAR Hochvolt-Reflektorlampen

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	A+
Geeignet für Akzentbeleuchtung	ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	9 kWh


Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871869671456000
Bestell-Produktname	MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D

EAN/UPC - Produkt	8718696714560
Bestellcode	71456000
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	6
Material-Nr. (12NC)	929001322702
Nettogewicht (Einzelteil)	0,385 kg

Hinweise


Abmessungsskizzen




PAR38 220-240V 11-60W 2700K E27 D

Product	D	C
MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D	122 mm	134 mm

Photometrische Daten




MASTER LEDspot PAR 60W E27 827 25D



MASTER LEDspot PAR 100W E27 827 25D

MASTER LEDspot PAR Hochvolt-Reflektorlampen

Photometrische Daten




MASTER LEDspot PAR 60W E27 827 25D

Lebensdauer



LEDbulb 60W E14 827 FR B38



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

