



Lampes MASTER LEDspot PAR20/30/38

MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D

Ces lampes LED PAR, de conception robuste et au design innovant, permettent de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance, tout en émettant une qualité de lumière irréprochable

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	15.000 h
Nombre de cycles d'allumage	25.000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Narrow Cone
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Angle du faisceau (nom.)	25 degré(s)
Flux lumineux	750 lm
Intensité lumineuse (nom.)	1.800 cd
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	88,89 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	750 lm
---	--------

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 Hz
Fréquence d'entrée	50 Hz
Consommation électrique	9 W
Courant lampe (nom.)	44 mA
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,9
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	80 °C

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Lampes MASTER LEDspot PAR20/30/38

Mécanique et boîtier

Forme de la lampe PAR38 [PAR 4,75 pouces/121 mm]

Approbation et application


Classe d'efficacité énergétique F
 Adapté à l'éclairage d'accentuation Oui
 Consommation d'énergie kWh/1 000 h 9 kWh
 Numéro d'enregistrement EPREL 465201
 EyeComfort Oui

Données du produit

Nom du produit de la commande MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827
 PAR38 25D


Nom de produit complet	MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D
Code EOC	871869671456000
Code de commande	71456000
Code 12NC	929001322702
Code de commande local	D5CL60W82725D
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696714560
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696714577

Schéma dimensionnel




Product	D	C
MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D	122 mm	134 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827
PAR38 25D



Light Distribution Diagram - MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D

Lampes MASTER LEDspot PAR20/30/38

Données photométriques



Accent Lighting Spots - MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D

