



Essential LED

Essential LED 10-80W PAR38 827 25D

Essential LED là bóng đèn LED chiếu điểm có giá phải chăng phù hợp để thay thế cho bóng đèn chiếu điểm halogen. Mang lại hiệu ứng ánh sáng tự nhiên, đồng thời tiết kiệm năng lượng nhanh chóng – là giải pháp thân thiện với môi trường. Dòng đèn LED Essential của Philips phục vụ mục đích chiếu điểm và chiếu sáng chung trong khách sạn, cửa hàng bán lẻ và gia đình.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Đế dui đèn	E27 [E27]
Tuổi thọ danh định (Danh định)	15000 h
Chu kỳ bật/tắt	25000X
Loại kỹ thuật	10-80W

Thông số kĩ thuật ánh sáng	
Mã màu	827 [CCT 2700K]
Góc chùm sáng (Danh định)	25°
Quang thông (Danh định)	900 lm
Cường độ sáng (Danh định)	1800 cd
Ký hiệu màu sắc	Trắng ấm (WW)
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	2700 K
Hiệu suất chiếu sáng (Định mức) (Danh định)	90,00 lm/W
Độ đồng nhất màu sắc	<6
Chỉ số hoàn màu (Danh định)	80
LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	70 %

Thông số vận hành và điện	
Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz
Công suất (Danh định)	10 W
Dòng điện bóng đèn (Danh định)	44 mA

Công suất tương đương	80 W
Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s
Thời gian khởi động tới 60% ánh sáng (Danh định)	0,5 s
Hệ số công suất (Danh định)	0,9
Điện áp (Danh định)	220-240 V

Điều khiển và thay đổi độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không


Phê duyệt và Ứng dụng	
Nhân tiết kiệm năng lượng (EEL)	A+
Phù hợp với chiếu sáng tạo điểm nhấn	Có
Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	10 kWh

Thông số sản phẩm	
Mã sản phẩm đầy đủ	871869672867300
Tên sản phẩm khác	Essential LED 10-80W PAR38 827 25D
EAN/UPC - Sản phẩm	8718696728673
Mã đơn hàng	929001322708
Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài	6

Essential LED

Số vật liệu (12 chữ số)	929001322708
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)	0,385 kg


Bản vẽ kích thước




PAR38 220-240V 11-60W 2700K E27 D

Product	D	C
Essential LED 10-80W PAR38 827 25D	122 mm	134 mm


Dữ liệu phân bố ánh sáng



MASTER LEDspot PAR 60W E27 827 25D




MASTER LEDspot PAR 100W E27 827 25D




MASTER LEDspot PAR 60W E27 827 25D

Essential LED

Tuổi thọ



LEDbulb 60W E14 827 FR B38



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

